

Ruota con foro centrale

RBGTC

Carico medio fino a 120 kg

- Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiale:
 - Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
 - Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBG**)
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Supporto girevole



Vantaggi

- Morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Antitraccia



ØD



B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 30+ |
|-----|------------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo -5% | - | Su richiesta |

| Codice | ØD | B | H | ØE | Diametro d'ingombro | | Carico ammesso (kg) | Stock* | Prezzo unit. 1 a 9 |
|--|-----|----|-----|----|---------------------|-----|---------------------|---------|--------------------|
| | | | | | ØK | ØK | | | |
| Supporto girevole | | | | | | | | | |
| RBG50/TC/P | 50 | 22 | 76 | 10 | 98 | 45 | ✓ | 3,84 € | |
| RBG60/TC/P | 60 | 24 | 85 | 10 | 110 | 55 | ✓ | 4,36 € | |
| RBG80/TC/P | 80 | 23 | 105 | 10 | 138 | 65 | ✓ | 5,60 € | |
| RBG100/TC/P | 100 | 26 | 121 | 10 | 166 | 75 | - | 6,84 € | |
| RBG125/TC/P | 125 | 32 | 158 | 13 | 216 | 110 | ✓ | 10,48 € | |
| Supporto girevole a doppio bloccaggio | | | | | | | | | |
| RBG50/TC/PDB | 50 | 22 | 76 | 10 | 172 | 45 | - | 5,68 € | |
| RBG60/TC/PDB | 60 | 24 | 85 | 10 | 172 | 55 | ✓ | 5,89 € | |
| RBG80/TC/PDB | 80 | 23 | 105 | 10 | 188 | 65 | ✓ | 7,05 € | |
| RBG100/TC/PDB | 100 | 26 | 121 | 10 | 188 | 75 | ✓ | 10,00 € | |
| RBG125/TC/PDB | 125 | 32 | 158 | 13 | 220 | 110 | ✓ | 14,66 € | |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PSG25S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



TB8

Cuscinetto assiale a rulli cilindrici, Acciaio



HBM

Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0.25 a 0.37kW



PRF-SRA-78

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serratura rapida autobloc...



CHM40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



RJA10_03

Guarnizione in gomma, Da agganciare



PCF2

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base ovale



PSG3S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



PRF_PL_4590

Elementi di giunzione, Piastra di giunzione - 45x90 mm



NKIA

Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale monodirezion...



CM_CO

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...

Prodotti correlati



RBG

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide



RBNtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



RPCtcss

Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide - a doppio bloccag...