


# Ruota con fascia in gomma nera

## RBN

## Carico pesante fino a 215 kg

- Ruota di tipo industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica
- Materiale:
  - Fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore
  - Corpo centrale in polipropilene
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo: -20 °C a +60 °C



Assorbe il rumore

### Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti



ØD



B



C



ØA

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBN80-34/ML	80	34	40	12	75	✓	2,79 €
RBN100-35/ML	100	35	39	12	100	✓	3,31 €
RBN125-38/ML	125	38	45	15	125	✓	5,19 €
RBN150-40/ML	150	40	45	15	150	✓	7,36 €
RBN160-38/ML	160	38	60	20	150	-	7,67 €
RBN200-47/ML	200	47	60	20	215	-	11,04 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RPCpl  
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - poliammide



ALIDRP240  
Alimentazione, 10 A



LRR-53  
Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla inox



CHMX\_CHMDX  
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



BAGSS  
Anello di bloccaggio inox, Inox



VAB  
Flanged nut for ball screw, For VAB ballscrew



TIFss  
Tirante tutto filetto - DIN976A, Inox



PENV  
Maniglia da incasso, Ad avvitare



DGSI  
Testa a snodo femmina, Acciaio / acciaio - Serie



G0  
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



PCS75K  
Pignone a catena dentatura temprata, 19.05mm (DIN12B-1)



PCS625S  
Pignone a catena - Inox, 15.875mm (DIN 08B-1)

## Prodotti correlati



RBNtc  
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



RBNtc  
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio blocca...



RBNpl  
Ruota fissa con piastra, Acciaio - caucciù



RBNpl  
Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù