


# Ruota con fascia in gomma nera

## RBN

## Carico pesante fino a 215 kg

- Ruota di tipo industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica
- Materiale:
  - Fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore
  - Corpo centrale in polipropilene
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo: -20 °C a +60 °C



Assorbe il rumore

### Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti



ØD



B



C



ØA

### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 10+ | 30+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice       | ØD  | B  | C  | ØA | Carico ammesso (kg) | Stock* | Prezzo unit. 1 a 9 |
|--------------|-----|----|----|----|---------------------|--------|--------------------|
| RBN80-34/ML  | 80  | 34 | 40 | 12 | 75                  | ✓      | 2,79 €             |
| RBN100-35/ML | 100 | 35 | 39 | 12 | 100                 | ✓      | 3,31 €             |
| RBN125-38/ML | 125 | 38 | 45 | 15 | 125                 | ✓      | 5,19 €             |
| RBN150-40/ML | 150 | 40 | 45 | 15 | 150                 | ✓      | 7,36 €             |
| RBN160-38/ML | 160 | 38 | 60 | 20 | 150                 | -      | 7,67 €             |
| RBN200-47/ML | 200 | 47 | 60 | 20 | 215                 | -      | 11,04 €            |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PSG05  
Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



YG1  
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



DOMI80  
Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80



CHAR  
Cerniera a molla, avvitabile



SC2  
Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio



SUPccss  
Calettatore di bloccaggio autocentrante inox, Con ghiera




SNG  
Cuscinetto ritto polimero inox, Ghisa - In 2 metà



PW\_PWG1  
Ruota di precisione, Bronzo




G-ECO  
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



H2  
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



SLBWSS  
Pistoncino a molla, Da saldare - inox



IN2  
Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)

## Prodotti correlati



RBNtc  
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



RBNtc  
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio blocca...



RBNpl  
Ruota fissa con piastra, Acciaio - caucciù



RBNpl  
Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù