

Rubber castor with mounting plate

For heavy loads up to 215kg

RBNPL


- Industrial wheel suitable for loads up to 215kg
- Swivel system uses two sets of ball bearings
- Swivel castor with double locks: simple to lock/unlock using foot operated pedal
- Materials:
 - Baseplate: pressed steel sheet, protected by bright zinc plating
 - Black vulcanized rubber wheel, 85°Shore (see RBN)
- Smooth central bore
- Working temperature range: - 20°C to + 60°C

Swivels



Advantages

- Soft, silent wheel
- Absorbs shock and vibration
- Will not damage floors



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	B	H	L	M	ØT	Swivel interference	Max. load (kg)	Price each 1 to 9
Fixed									
RBN80/PL/F	80	34	109	110x85	80x60	8	-	75	7.38 €
RBN100/PL/F	100	35	126	110x85	80x60	8	-	100	8.39 €
RBN125/PL/F	125	38	153	110x85	80x60	8	-	125	11.15 €
RBN150/PL/F	150	40	180	110x85	80x60	8	-	150	14.29 €
RBN160/PL/F	160	38	180	135x110	105x80	11	-	150	19.59 €
RBN200/PL/F	200	47	241	135x110	105x80	11	-	215	25.73 €
Swivel									
RBN80/PL/P	80	34	109	110x85	80x60	8	158	75	9.83 €
RBN100/PL/P	100	35	126	110x85	80x60	8	182	100	10.85 €
RBN125/PL/P	125	38	153	110x85	80x60	8	210	125	13.01 €
RBN150/PL/P	150	40	180	110x85	80x60	8	242	150	15.89 €
RBN160/PL/P	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	22.97 €
RBN200/PL/P	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	30.80 €
Swivel with double lock									
RBN80/PL/PDB	80	34	109	110x85	80x60	8	290	75	14.68 €
RBN100/PL/PDB	100	35	126	110x85	80x60	8	290	100	15.71 €
RBN125/PL/PDB	125	38	153	110x85	80x60	8	290	125	18.60 €
RBN150/PL/PDB	150	40	180	110x85	80x60	8	290	150	20.75 €
RBN160/PL/PDB	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	26.85 €
RBN200/PL/PDB	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	38.51 €

Dimensions in mm


0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC SUPPLEMENT 2019

275

Altri prodotti...



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



CLG1

Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



GSA_A

Molla a gas regolabile,
Acciaio



M1

Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
temprato



KSTM

Supporto ritto con
cuscinetto Igubal®,
Polimero



CHA138

Cerniera ad avvitare,
138 gradi




CHT

Motore AC asincrono
trifase, 0.09kW



TCSH

Tenditore per catena
automatico, Con
pattino



LAT2

Attuatore lineare a
motore 2A, 2 ampere



SEH

Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante -
acciaio



PRF_FIX_UNI

Fissaggio, universale



VELM4

Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi,
Poliammide

Prodotti correlati



RBN

Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



RURp

Ruota fissa con
piastra, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra
scorre...



RPCpl

Ruota fissa con
piastra, Acciaio -
Poliammide



RPCplss

Ruota fissa con
piastra, Inox -
Poliammide