

# Rondella sferica **DIN6319**

Inx **DIN** Stock

**RCC**  
**RCX**


Per viti da M6 a M12

- Utilizzare una rondella concava con una rondella convessa


- Materiale:  
Inox 1,4305

## Vantaggi


- Buona ripartizione della forza di serraggio  
- Assicura l'assetto corretto della testa di vite



Rondella convessa RCX



Rondella concava RCC



Esempio di utilizzo

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per vite	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Carico statico max (kN)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
<b>Rondella convessa</b>										
RCX-6/SS	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	9	✓	1,93 €
RCX-8/SS	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	17	✓	2,63 €
RCX-10/SS	M10	10,5	21	-	0,8	4,0	15	26	✓	3,60 €
RCX-12/SS	M12	13,0	24	-	1,1	4,6	17	38	✓	4,30 €
<b>Rondella concava</b>										
RCC-6/SS	M6	7,1	12	11,0	-	2,8	-	9	✓	1,96 €
RCC-8/SS	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	17	✓	2,80 €
RCC-10/SS	M10	12,0	21	18,5	-	4,2	-	26	✓	3,82 €
RCC-12/SS	M12	14,2	24	20,0	-	5,0	-	38	✓	4,46 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



WSS

Gancio a S  
simmetrica, Acciaio



OP2

Indicatore di posizione  
digitale (N. di giri), 3  
cifre



PRF\_CLIP\_45

Clip di fissaggio per  
cavi per profili  
alluminio, Per  
canalina di ca...



CNA-CNG

Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio a  
squadra p...




SDG\_SS

Supporto con tirante  
ad occhio, Inox



BFA

Anelli d'arresto per  
alberi, Anello tipo E



VP

Volantino a 6 lobi,  
Duroplast - Acciaio



ACL-FPA

Accessori per pannelli,  
Morsetto angolare



BAGO

Anello di bloccaggio,  
Acciaio



RTT

Calettatore di  
bloccaggio, Coppia



PRF\_BM

Elementi di  
ancoraggio, Fissaggio



RPP

Piastra di giunzione  
per cinghia RPP, RPP8

## Prodotti correlati



RCC\_RCX

Rondella sferica -  
DIN6319, convessa



RCX-6

Rondella sferica -  
DIN6319, concava



RCX-6

Rondella sferica -  
DIN6319, convessa



WTM

Rondella per  
serraggio - DIN6340,  
Acciaio