

- **Ideal gearbox for use in the food industry**
- Ratios from 50:1 to 300:1
- 3-stage reduction
- B14 or B5 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 90% efficient
- Rendement 90%
- Material:


316 stainless steel housing

### Accessories

- Can be used with a DER 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

### Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.



Output shaft

### Flange dimensions

|              | ØD | K | H    | ØP  | ØM  | ØN | E     | ØT |
|--------------|----|---|------|-----|-----|----|-------|----|
| Flange 63B5  | 11 | 4 | 12,8 | 140 | 115 | 95 | 139,5 | 9  |
| Flange 71B14 | 14 | 5 | 16,3 | 105 | 85  | 70 | 146,5 | 7  |

### DISCOUNTS

| Qty  | 1+  | 2+  | 4+         |
|------|-----|-----|------------|
| Disc | Net | -5% | On request |


| Part N°            |                     | Nominal reduction ratio | Actual reduction ratio | Price each |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Flange 63B5        | Flange 71B14        |                         |                        |            |
| RFK28C-50-63B5/SS  | RFK28C-50-71B14/SS  | 50                      | 52,36                  | 1 036,28 € |
| RFK28C-60-63B5/SS  | RFK28C-60-71B14/SS  | 60                      | 62,36                  | 1 036,28 € |
| RFK28C-75-63B5/SS  | RFK28C-75-71B14/SS  | 75                      | 74,62                  | 1 036,28 € |
| RFK28C-100-63B5/SS | RFK28C-100-71B14/SS | 100                     | 101,04                 | 1 036,28 € |
| RFK28C-125-63B5/SS | RFK28C-125-71B14/SS | 125                     | 120,34                 | 1 036,28 € |
| RFK28C-150-63B5/SS |                     | 150                     | 146,67                 | 1 036,28 € |
| RFK28C-200-63B5/SS |                     | 200                     | 200,44                 | 1 036,28 € |
| RFK28C-250-63B5/SS |                     | 250                     | 244,29                 | 1 013,98 € |
| RFK28C-300-63B5/SS |                     | 300                     | 291,79                 | 1 036,28 € |

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min  
+ prix appel

## Altri prodotti...



ACL-PR  
Elementi di giunzione,  
Collegamento a 90°



HW\_HT  
Guida su semi-binari,  
Binario



DB  
Ingranaggio conico -  
Acciaio 60C40, 2:1



CHTRP  
Riduttore a rinvio  
angolare a L o a T,  
fino a 75,7 Nm



TUBE25\_25  
Tubo quadrato,  
Alluminio



AT5courroie  
Cinghia chiusa  
posizionamento AT,  
AT5 Poliuretano  
armatura in acciaio




ZB  
Albero per guida  
lineare, Inox temprato



NKIB  
Cuscinetto combinato  
con anello interno,  
Carico assiale  
bidirezionale



LWL  
Guida lineare a sfere -  
Sfere inox, Binario -  
da 514 N a 16700 N



RBN  
Ruota, Rivestimento  
in gomma - nucleo in  
polipropilene



BOX-CS  
Fascette di serraggio,  
Valigetta di fascette  
acciaio



DOMI120  
Accessori di  
collegamento, Kit di  
fissaggio

## Prodotti correlati



DER63  
Motore inox AC  
asincrono 0,18kW,  
0.18kW



DER71  
Motore inox AC  
asincrono da 0,25 a  
0,37kW, 0.25 a  
0.37kW



RFKfp  
Riduttore inox -  
accessori, Piede di  
supporto



RFVbr  
Riduttore inox a ruota  
e vite senza fine,  
Braccio di reazione