

- **Ideal gearbox for use in the food industry**
- Ratios from 50:1 to 300:1
- 3-stage reduction
- B14 or B5 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 90% efficient
- Rendement 90%
- Material:


316 stainless steel housing

### Accessories

- Can be used with a DER 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

### Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.



Output shaft

### Flange dimensions

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Flange 63B5	11	4	12,8	140	115	95	139,5	9
Flange 71B14	14	5	16,3	105	85	70	146,5	7

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Disc	Net	-5%	On request

Part N°		Nominal reduction ratio	Actual reduction ratio	Price each
Flange 63B5	Flange 71B14			
RFK28C-50-63B5/SS	RFK28C-50-71B14/SS	50	52,36	1 036,28 €
RFK28C-60-63B5/SS	RFK28C-60-71B14/SS	60	62,36	1 036,28 €
RFK28C-75-63B5/SS	RFK28C-75-71B14/SS	75	74,62	1 036,28 €
RFK28C-100-63B5/SS	RFK28C-100-71B14/SS	100	101,04	1 036,28 €
RFK28C-125-63B5/SS	RFK28C-125-71B14/SS	125	120,34	1 036,28 €
RFK28C-150-63B5/SS		150	146,67	1 036,28 €
RFK28C-200-63B5/SS		200	200,44	1 036,28 €
RFK28C-250-63B5/SS		250	244,29	1 013,98 €
RFK28C-300-63B5/SS		300	291,79	1 036,28 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Altri prodotti...



BLHB50

Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a 30  
Nm



M2

Vite senza fine,  
Acciaio non temprato




CHCSS

Vite a testa cava  
esagonale CHC, Inox -  
A2



BSM\_LOK

Pressore a molla con  
esagono incassato,  
LONG-LOK - corpo e  
spina ino...



BETA

Copiglia beta, Beta



ASL

Anello di  
sollevamento, a 45° a  
saldare



RPCtc

Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
Poliammide



BAN

Connettore / supporto  
per profili alluminio,  
Universale



LVT

Mini martinetto  
motorizzato 2A, 2



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione,  
Collegamento



AHEx

Riduttore manuale,  
Barra esagonale



PRF4590\_E

Squadra di giunzione,  
PRF4590

## Prodotti correlati



DER63

Motore inox AC  
asincrono 0,18kW,  
0.18kW



DER71

Motore inox AC  
asincrono da 0,25 a  
0,37kW, 0.25 a  
0.37kW



RKFfp

Riduttore inox -  
accessori, Piede di  
supporto



RfVbr

Riduttore inox a ruota  
e vite senza fine,  
Braccio di reazione