Hypoid gearbox

RFK38B

Torque up to 200Nm

- ***Ideal gearbox for use in the food industry***
- Ratios from 7.5:1 to 60:1
- 2-stage reduction
- B14 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 90% efficient
- Material:
  316 stainless steel housing





Accessories


- Can be used with a **DER** 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.







Output shaft

Flange dimensions

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Flange 71B14	14	5	16,3	105	85	70	112,5	7
Flange 80B14	19	6	21,8	120	100	80	132,5	7
Flange 90B14	24	8	27,3	140	115	95	132,5	9


DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N° Flange 71B14	Flange 80B14	Flange 90B14	Nominal reduction ratio	Actual reduction ratio	Price each
	RFK38B-7.5-80B14/SS	RFK38B-7.5-90B14/SS	7,5	7,6	1 051,60 €
	RFK38B-10-80B14/SS	RFK38B-10-90B14/SS	10	10,5	1 051,60 €
	RFK38B-12-80B14/SS	RFK38B-12-90B14/SS	12,5	12,67	1 051,60 €
RFK38B-15-71B14/SS	RFK38B-15-80B14/SS	RFK38B-15-90B14/SS	15	14,67	1 051,60 €
RFK38B-20-71B14/SS	RFK38B-20-80B14/SS	RFK38B-20-90B14/SS	20	20,25	1 051,60 €
RFK38B-25-71B14/SS	RFK38B-25-80B14/SS	RFK38B-25-90B14/SS	25	24,44	1 051,60 €
RFK38B-30-71B14/SS	RFK38B-30-80B14/SS	RFK38B-30-90B14/SS	30	30,31	1 051,60 €
RFK38B-40-71B14/SS	RFK38B-40-80B14/SS		40	39,29	1 051,60 €
RFK38B-50-71B14/SS	RFK38B-50-80B14/SS		50	48,71	1 051,60 €
RFK38B-60-71B14/SS	RFK38B-60-80B14/SS		60	60,5	1 051,60 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



BL8

Rinvio angolare, da 0.20 a 2 Nm



VRSF

Anello di sollevamento, Orientabile maschio



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2




ZG125

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



SUP

Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio, Senza ghiera



NSB

Supporto standard per manicotto chiuso a sfere, Chiuso - Lungo




INStool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



PCLA_T

Maniglia a ripresa, Plastica



CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon



SVT15

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0.25 a 0.37kW



DER80

Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW, 0.55 a 0.75kW



DER90

Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW



RFKfp

Riduttore inox - accessori, Piede di supporto