





- **Ideal gearbox for use in the food industry**
- Ratios from 50:1 to 300:1
- 3-stage reduction
- B14 or B5 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 90% efficient
- Material:
316 stainless steel housing

Accessories

- Can be used with a DER 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.



Output shaft

Flange dimensions

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Flange 63B5	11	4	12,8	140	115	95	151	9
Flange 71B14	14	5	16,3	105	85	70	158	7
Flange 80B14	19	6	21,8	120	100	80	178	7

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°			Nominal reduction ratio	Actual reduction ratio	Price each
Flange 63B5	Flange 71B14	Flange 80B14			
RFK38C-50-63B5/SS	RFK38C-50-71B14/SS	RFK38C-50-80B14/SS	50	52,48	1 260,90 €
RFK38C-60-63B5/SS	RFK38C-60-71B14/SS	RFK38C-60-80B14/SS	60	63,33	1 260,90 €
RFK38C-75-63B5/SS	RFK38C-75-71B14/SS		75	73,33	1 260,90 €
RFK38C-100-63B5/SS	RFK38C-100-71B14/SS		100	101,27	1 260,90 €
RFK38C-125-63B5/SS	RFK38C-125-71B14/SS		125	122,22	1 260,90 €
RFK38C-150-63B5/SS	RFK38C-150-71B14/SS		150	151,56	1 260,90 €
RFK38C-200-63B5/SS			200	196,43	1 260,90 €
RFK38C-250-63B5/SS			250	243,57	1 260,90 €
RFK38C-300-63B5/SS			300	302,5	1 260,90 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min
+ prix appel

Fax

Altri prodotti...



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



KKP-AR

Manicotto a sfere inclinate, Carichi elevati / -20° $+200^{\circ}$




HBM

Guida su semi-binari, Boccia di regolazione



LOQ

Accessori per porte, Fermoporte a scatto



LAT4

Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere



PGNT

Impugnatura termoplastica a T, Con perno filettato



DOMI80

Accessori di collegamento, Leva di serraggio



KKB-AR

Manicotto a sfere inclinate, Carichi standard / -20° $+200^{\circ}$



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla



BLH60

Rinvio angolare a L, da 19 a 70 Nm



RURp

Rotella girevole con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra S...

Prodotti correlati



DER63

Motore inox AC asincrono 0,18kW, 0.18kW



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0.25 a 0.37kW



DER80

Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW, 0.55 a 0.75kW



RFKfp

Riduttore inox - accessori, Piede di supporto