





- **Ideal gearbox for use in the food industry**
- Ratios from 50:1 to 300:1
- 3-stage reduction
- B14 or B5 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 90% efficient
- Material:  
316 stainless steel housing

### Accessories

- Can be used with a DER 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

### Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.



Output shaft

### Flange dimensions

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Flange 63B5	11	4	12,8	140	115	95	151	9
Flange 71B14	14	5	16,3	105	85	70	158	7
Flange 80B14	19	6	21,8	120	100	80	178	7

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°			Nominal reduction ratio	Actual reduction ratio	Price each
Flange 63B5	Flange 71B14	Flange 80B14			
RFK38C-50-63B5/SS	RFK38C-50-71B14/SS	RFK38C-50-80B14/SS	50	52,48	1 260,90 €
RFK38C-60-63B5/SS	RFK38C-60-71B14/SS	RFK38C-60-80B14/SS	60	63,33	1 260,90 €
RFK38C-75-63B5/SS	RFK38C-75-71B14/SS		75	73,33	1 260,90 €
RFK38C-100-63B5/SS	RFK38C-100-71B14/SS		100	101,27	1 260,90 €
RFK38C-125-63B5/SS	RFK38C-125-71B14/SS		125	122,22	1 260,90 €
RFK38C-150-63B5/SS	RFK38C-150-71B14/SS		150	151,56	1 260,90 €
RFK38C-200-63B5/SS			200	196,43	1 260,90 €
RFK38C-250-63B5/SS			250	243,57	1 260,90 €
RFK38C-300-63B5/SS			300	302,5	1 260,90 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min  
+ prix appel

Fax

## Altri prodotti...



MEFC

Cuscinetto a collare ,  
Lega di ferro FP20  
autolubrificante  
METAFRAM



DOMI80

Accessori di  
collegamento, Kit di  
fissaggio



PTA40

Articulated foot with  
solid base foot Ø 40,  
3000N



MAX22

Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 0,07 a  
0,2Nm



BLHB30

Rinvio angolare ad  
albero cavo, Fino a  
4.4 Nm



HG6-ECO

Ingranaggio dritto  
acciaio - serie ECO,  
Acciaio C45



CHM63

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
196 Nm



VPSS

Volantino a 6 lobi,  
Duroplast - Inox



PAT123

Piede snodato con  
base lamiera Ø123, Ø



PTKFss

Piede speciale  
agroalimentare, Dado



SH1

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,



BPTR\_M

Tappo per tubo, Con  
inserto maschiato

## Prodotti correlati



DER63

Motore inox AC  
asincrono 0,18kW,  
0.18kW



DER71

Motore inox AC  
asincrono da 0,25 a  
0,37kW, 0.25 a  
0.37kW



DER80

Motore inox AC  
asincrono da 0,55 a  
0,75kW, 0.55 a  
0.75kW



RFKfp

Riduttore inox -  
accessori, Piede di  
supporto