





- **Ideal gearbox for use in the food industry**
- Ratios from 50:1 to 300:1
- 3-stage reduction
- B14 or B5 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 90% efficient
- Material:  
316 stainless steel housing

### Accessories

- Can be used with a DER 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

### Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.



Output shaft

### Flange dimensions

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Flange 63B5	11	4	12,8	140	115	95	151	9
Flange 71B14	14	5	16,3	105	85	70	158	7
Flange 80B14	19	6	21,8	120	100	80	178	7

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°			Nominal reduction ratio	Actual reduction ratio	Price each
Flange 63B5	Flange 71B14	Flange 80B14			
RFK38C-50-63B5/SS	RFK38C-50-71B14/SS	RFK38C-50-80B14/SS	50	52,48	1 260,90 €
RFK38C-60-63B5/SS	RFK38C-60-71B14/SS	RFK38C-60-80B14/SS	60	63,33	1 260,90 €
RFK38C-75-63B5/SS	RFK38C-75-71B14/SS		75	73,33	1 260,90 €
RFK38C-100-63B5/SS	RFK38C-100-71B14/SS		100	101,27	1 260,90 €
RFK38C-125-63B5/SS	RFK38C-125-71B14/SS		125	122,22	1 260,90 €
RFK38C-150-63B5/SS	RFK38C-150-71B14/SS		150	151,56	1 260,90 €
RFK38C-200-63B5/SS			200	196,43	1 260,90 €
RFK38C-250-63B5/SS			250	243,57	1 260,90 €
RFK38C-300-63B5/SS			300	302,5	1 260,90 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min  
+ prix appel

Fax


## Altri prodotti...



BOX-SHNA  
Dado esagonale -  
DIN934, Valigetta di  
dadi acciaio



EGRM  
Tee nuts with prongs,



SHTP  
Tavola lineare  
Drylin®, Economica



ESCON  
Accessori per  
variatore di velocità  
5A, Cavo USB per  
connessione PC



RFVcap  
Coperchio di  
protezione inox,  
Coperchio di  
protezione chiuso



SA\_SAKH  
Supporto per  
manicotto, Chiuso -  
carico leggero



FBL4004\_K7  
Spazzola al metro  
fibre PA6 da Ø0,3 a  
Ø0,5, Poliammide  
nero 6 - me...



H0  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2



CM  
Attrezzi Hygienic  
Usit® and Hygienic  
Design®,



MET  
Cuscinetto cilindrico,  
Bronzo  
autolubrificante



QTR  
Cuscinetto a rulli  
conici, Acciaio



PR125  
Piede fissabile con  
snodo - poliammide, Ø  
123

## Prodotti correlati



DER63  
Motore inox AC  
asincrono 0,18kW,  
0.18kW



DER71  
Motore inox AC  
asincrono da 0,25 a  
0,37kW, 0.25 a  
0.37kW



DER80  
Motore inox AC  
asincrono da 0,55 a  
0,75kW, 0.55 a  
0.75kW



RFKfp  
Riduttore inox -  
accessori, Piede di  
supporto