

- Ideal gearbox for use in the food industry
- Ratios from 7.5:1 to 60:1
- 2-stage reduction
- B14 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 92% efficient
- Material:
 - 316 stainless steel housing






Accessories

- Can be used with a DER 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.



Output shaft

Flange dimensions

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Flange 71B14	14	5	16,3	105	85	70	145,5	6,5
Flange 80B14	19	6	21,8	120	100	80	165,5	6,5
Flange 90B14	24	8	27,3	140	115	95	165,5	9

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°			Nominal reduction ratio	Actual reduction ratio	Price each
Flange 71B14	Flange 80B14	Flange 90B14			
		RFK48B-7,5-90B14/SS	7,5	7,48	1 352,79 €
		RFK48B-10-90B14/SS	10	9,84	1 352,79 €
		RFK48B-12-90B14/SS	12,5	12,49	1 352,79 €
	RFK48B-15-80B14/SS	RFK48B-15-90B14/SS	15	15,09	1 352,79 €
	RFK48B-20-80B14/SS	RFK48B-20-90B14/SS	20	19,84	1 352,79 €
	RFK48B-25-80B14/SS	RFK48B-25-90B14/SS	25	25,19	1 352,79 €
	RFK48B-30-80B14/SS	RFK48B-30-90B14/SS	30	30,24	1 352,79 €
RFK48B-40-71B14/SS	RFK48B-40-80B14/SS	RFK48B-40-90B14/SS	40	40,13	1 352,79 €
RFK48B-50-71B14/SS	RFK48B-50-80B14/SS	RFK48B-50-90B14/SS	50	48,18	1 352,79 €
RFK48B-60-71B14/SS	RFK48B-60-80B14/SS	RFK48B-60-90B14/SS	60	59,44	1 352,79 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



FF50

Riduttore ad alberi paralleli, da 111 a 425 Nm



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



EFSM

Cuscinetto a flangia quadrata Igubal®, Polimero




G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CPAS

Asta snodata con fermo di sicurezza, Apertura verso l'altro



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



NK17

Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm



RTT

Calettatore di bloccaggio, Coppia



CHML50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 1.5kW



M0

Vite senza fine, Acciaio non temprato



CLLCLLP

Forcella serie lunga, Lunga acciaio

Prodotti correlati



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0.25 a 0.37kW



DER80

Motore inox AC asincrono da 0,55 a 0,75kW, 0.55 a 0.75kW



DER90

Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW



RFKfp

Riduttore inox - accessori, Piede di supporto