





- **Ideal gearbox for use in the food industry**
- Ratios from 50:1 to 300:1
- 3-stage reduction
- B14 or B5 flange
- Rounded and polished surfaces to avoid material retention
- Lubricated using food quality grease
- 90% efficient
- Material:
316 stainless steel housing

Accessories

- Can be used with a DER 4-pole motor to create a motor-gearbox
- Torque arms, mounting bracket and protective cover

Info

- All information is engraved directly on to gearbox rather than being on a tag plate to avoid accumulating dirt etc.



Output shaft

Flange dimensions

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Flange 63B5	11	4	12,8	140	115	95	195,3	9
Flange 71B14	14	5	16,3	105	85	70	202,3	6,5
Flange 80B14	19	6	21,8	120	100	80	222,3	6,5

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°			Nominal reduction ratio	Actual reduction ratio	Price each
Bride 63B5	Bride 71B14	Bride 80B14			
	RFK58C-50-71B14/SS	RFK58C-50-80B14/SS	50	49,18	1 960,27 €
	RFK58C-60-71B14/SS	RFK58C-60-80B14/SS	60	62,43	1 960,27 €
	RFK58C-75-63B5/SS	RFK58C-75-71B14/SS	75	75,45	1 960,27 €
	RFK58C-75-71B14/SS	RFK58C-75-80B14/SS	75	75,45	1 960,27 €
	RFK58C-100-63B5/SS	RFK58C-100-71B14/SS	100	99,22	1 960,27 €
	RFK58C-100-71B14/SS	RFK58C-100-80B14/SS	100	99,22	1 960,27 €
	RFK58C-125-63B5/SS	RFK58C-125-71B14/SS	125	125,95	1 960,27 €
	RFK58C-125-71B14/SS	RFK58C-125-80B14/SS	125	125,95	1 960,27 €
	RFK58C-150-63B5/SS	RFK58C-150-71B14/SS	150	151,2	1 960,27 €
	RFK58C-150-71B14/SS	RFK58C-150-80B14/SS	150	151,2	1 960,27 €
	RFK58C-200-63B5/SS	RFK58C-200-71B14/SS	200	200,66	1 960,27 €
	RFK58C-200-71B14/SS	RFK58C-200-80B14/SS	200	200,66	1 960,27 €
	RFK58C-250-63B5/SS	RFK58C-250-71B14/SS	250	240,89	1 960,27 €
	RFK58C-250-71B14/SS	RFK58C-250-80B14/SS	250	240,89	1 960,27 €
	RFK58C-300-63B5/SS	RFK58C-300-71B14/SS	300	295,18	1 960,27 €
	RFK58C-300-71B14/SS		300	295,18	1 960,27 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



RFKfp

Riduttore inox -
accessori, Piede di
supporto



PM2

Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
temprato



CLG2

Ingranaggio dritto in
plastica stampata,
Nylon stampato



MRASeco

Maglia rapida
economica, Inox



SUPTOOL

Atrezzo di montaggio
per calettatori, Per
calettatori di
bloccaggio



CLSCLP

Perno serie corta,
Acciaio - serie corta



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione
per cinghia AT, AT5



ESCON

Accessori per
variatore di velocità
5A, Cavo USB per
connessione PC



GLB

Volantino a 6 lobi
filettato,
Tecnopolimero - Inox



YG4

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



CHM75

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
298 Nm



PTA100ssEB

Piede snodato con
base stampata Ø100,
Piede snodato

Prodotti correlati



DER63

Motore inox AC
asincrono 0,18kW,
0.18kW



DER71

Motore inox AC
asincrono da 0,25 a
0,37kW, 0.25 a
0.37kW



DER80

Motore inox AC
asincrono da 0,55 a
0,75kW, 0.55 a
0.75kW



RFKfp

Riduttore inox -
accessori, Piede di
supporto