





- Support for RFK gearboxes
- Inward or outward facing
- Sold in pairs
- Material:
316 stainless steel



Brackets facing inwards



Brackets facing outwards

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Rem.	Net	-5%	On request

Part N°	H	H1	V	V1	V2	V3	V4	X	E	F
RFK28-FP/SS	80	136,85	93	129	110	70	51	80	8,5	3
RFK38-FP/SS	90	154,50	114	157	135	85	63	100	8,5	4
RFK48-FP/SS	95	169,50	124	170	148	90	68	120	11,5	5
RFK58-FP/SS	110	198,00	144	204	178	100	74	140	13,0	5

Part N°	L1 for flange				Price each
	63B5	71B14	80B14	90B14	
RFK28-FP/SS	65,5	72,5	92,5	92,5	81,95 €
RFK38-FP/SS	67,0	74,0	94,0	94,0	104,72 €
RFK48-FP/SS	78,5	85,5	105,5	105,5	129,30 €
RFK58-FP/SS	85,0	92,0	112,0	112,0	161,17 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



EBM

Cavallotto in acciaio,
Acciaio



CM

Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®,
Combination spanner



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
do...



NPCR

Morsetto porta
fotocellule, Regolabile



F7-SF-SM

Visualizzatore
multifunzione,
Supporto - montaggio
frontale



PSG15S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



SLB

Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8




LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



PLC_PLT

Magnete, Con foro
maschiato



M0

Ruota per vite senza
fine , Plastica lavorata
(delrin)



MFBC

Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con ganasce di
serraggio

Prodotti correlati



RFK28C

Riduttore ipoide inox,
fino a 130 Nm



RFK38B

Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



RFK38C

Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



RFK48B

Riduttore ipoide inox,
fino a 350 Nm