

RFK FPSS Mounting bracket brackets

- ***Support for RFK gearboxes***
- *Inward or outward facing*
- *Sold in pairs*
- *Material:*
  316 stainless steel





Brackets facing inwards



Brackets facing outwards

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Rem.	Net	-5%	On request

Part N°	H	H1	V	V1	V2	V3	V4	X	E	F
RFK28-FP/SS	80	136,85	93	129	110	70	51	80	8,5	3
RFK38-FP/SS	90	154,50	114	157	135	85	63	100	8,5	4
RFK48-FP/SS	95	169,50	124	170	148	90	68	120	11,5	5
RFK58-FP/SS	110	198,00	144	204	178	100	74	140	13,0	5

Part N°	L1 for flange 63B5	71B14	80B14	90B14	Price each
RFK28-FP/SS	65,5	72,5	92,5	92,5	81,95 €
RFK38-FP/SS	67,0	74,0	94,0	94,0	104,72 €
RFK48-FP/SS	78,5	85,5	105,5	105,5	129,30 €
RFK58-FP/SS	85,0	92,0	112,0	112,0	161,17 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...


ZG4

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)


RT25ss


Self-centering flanged locking assembly, Coppia media/elevata


SLH-M

Dado per bloccaggio a leva, Dado con estremità sferica


PRF_PSA

Rotella per profilo alluminio, Albero per guida


LWH

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Carello - da 9320 N a 71300 N


SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover


CLM

Attacco per forcella, Corta acciaio


GSA_A

Molla a gas regolabile, Acciaio


CLG1


Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato


BCM_CC

Spazzola cilindrica modulare, Filo di crine di cavallo


SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2


T5M_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati


RFK28C

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm


RFK38B

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm


RFK38C

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm


RFK48B

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm