





- Support for RFK gearboxes
- Inward or outward facing
- Sold in pairs
- Material:  
316 stainless steel



Brackets facing inwards



Brackets facing outwards

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Rem.	Net	-5%	On request

Part N°	H	H1	V	V1	V2	V3	V4	X	E	F
RFK28-FP/SS	80	136,85	93	129	110	70	51	80	8,5	3
RFK38-FP/SS	90	154,50	114	157	135	85	63	100	8,5	4
RFK48-FP/SS	95	169,50	124	170	148	90	68	120	11,5	5
RFK58-FP/SS	110	198,00	144	204	178	100	74	140	13,0	5

Part N°	L1 for flange				Price each
	63B5	71B14	80B14	90B14	
RFK28-FP/SS	65,5	72,5	92,5	92,5	81,95 €
RFK38-FP/SS	67,0	74,0	94,0	94,0	104,72 €
RFK48-FP/SS	78,5	85,5	105,5	105,5	129,30 €
RFK58-FP/SS	85,0	92,0	112,0	112,0	161,17 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



RPCtcss

Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3



NPTF20

Morsetto di collegamento, Fisso Ø10 a Ø14




CHAR7530

Cerniera a molla, saldabile




CDR

Per perno autobloccante, Cavo di ritegno




JFM

Cuscinetto a collare, Polimero universale



M0

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura in acciaio



RFVcap

Coperchio di protezione inox,



NKXR

Cuscinetto combinato senza anello interno,



CHA135

Cerniera ad avvitare, 135 gradi



R205

Molla per stampi ISO10243, Forte

## Prodotti correlati



RFK28C

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm



RFK38B

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm



RFK38C

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm



RFK48B

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm