





- Support for RFK gearboxes
- Inward or outward facing
- Sold in pairs
- Material:  
316 stainless steel



Brackets facing inwards



Brackets facing outwards

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Rem.	Net	-5%	On request

Part N°	H	H1	V	V1	V2	V3	V4	X	E	F
RFK28-FP/SS	80	136,85	93	129	110	70	51	80	8,5	3
RFK38-FP/SS	90	154,50	114	157	135	85	63	100	8,5	4
RFK48-FP/SS	95	169,50	124	170	148	90	68	120	11,5	5
RFK58-FP/SS	110	198,00	144	204	178	100	74	140	13,0	5

Part N°	L1 for flange				Price each
	63B5	71B14	80B14	90B14	
RFK28-FP/SS	65,5	72,5	92,5	92,5	81,95 €
RFK38-FP/SS	67,0	74,0	94,0	94,0	104,72 €
RFK48-FP/SS	78,5	85,5	105,5	105,5	129,30 €
RFK58-FP/SS	85,0	92,0	112,0	112,0	161,17 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



BS3

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con vite a pressione




RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide



S\_2R5

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



PRF\_TOOL

Attrezzi, Chiave di montaggio



RFK28C

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm



WJUM10

Pattino Drylin® W, Pattino



SBRtool

Chain tool, Drive chain maintenance tools



CLASS

Maniglia a ripresa - femmina, Inox



T5P\_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10



GET-AL

Giunto elastico alluminio serie eco., Alluminio



WJRM

Pattino ibrido Drylin® W, Cuscinetto ibrido



UGAC\_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto

## Prodotti correlati



RFK28C

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm



RFK38B

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm



RFK38C

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm



RFK48B

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm