





- Support for RFK gearboxes
- Inward or outward facing
- Sold in pairs
- Material:  
316 stainless steel



Brackets facing inwards



Brackets facing outwards

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	4+
Rem.	Net	-5%	On request

Part N°	H	H1	V	V1	V2	V3	V4	X	E	F
RFK28-FP/SS	80	136,85	93	129	110	70	51	80	8,5	3
RFK38-FP/SS	90	154,50	114	157	135	85	63	100	8,5	4
RFK48-FP/SS	95	169,50	124	170	148	90	68	120	11,5	5
RFK58-FP/SS	110	198,00	144	204	178	100	74	140	13,0	5

Part N°	L1 for flange				Price each
	63B5	71B14	80B14	90B14	
RFK28-FP/SS	65,5	72,5	92,5	92,5	81,95 €
RFK38-FP/SS	67,0	74,0	94,0	94,0	104,72 €
RFK48-FP/SS	78,5	85,5	105,5	105,5	129,30 €
RFK58-FP/SS	85,0	92,0	112,0	112,0	161,17 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



NK17

Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 17 mm



CHM63

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
196 Nm



G01

Giunto cardanico  
semplice,  
Sollecitazioni normale



PSG255

Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 316



PRF\_ART

Cerniere e giunti. Con  
maniglia di serraggio



PRF\_VTM

Fissaggio, Vite testa  
martello



GG1

Ingranaggio dritto  
rettificato, Acciaio  
trattato



PCS37K

Pignone a catena  
dentatura temprata,  
9.525mm (DIN06B-1)



M1

Vite senza fine,  
Acciaio temprato



EX

Albero per riduttori E,  
Albero semplice per



YG2

Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio



PRS80

Piede snodato tutto  
inox Ø80, Ø 80

## Prodotti correlati



RFK28C

Riduttore ipoide inox,  
fino a 130 Nm



RFK38B

Riduttore ipoide inox,  
fino a 200 Nm



RFK38C

Riduttore ipoide inox,  
fino a 200 Nm



RFK48B

Riduttore ipoide inox,  
fino a 350 Nm