



# Ruota **alte temperature**

Carico fino a 200kg

RHT

- Ruota in resina fenolica
- Mozzo liscio
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

## Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature

**NUOVO!**



ØD



B



C



ØA

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammissibile	Prezzo unit.
					(kg)	da 1 a 4
RHT80-35/ML	80	35	40	12	125	16,42 €
RHT100-35/ML	100	35	40	12	150	16,62 €
RHT125-40/ML	125	40	48	15	200	60,46 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile



RURp

Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorre...



RT61

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



BABtss

Perno autobloccante inox 303, Inox 303




MSP19

Inserto con piastrina a incollare



VTSM

Ball head screws Hygienic Design®,



M1

Coppia ruota e vite senza fine , Plastica



PRF\_SDD

Supporto per sensore Ø12, Ø12

## Prodotti correlati



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



RHTtcss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg