



Ruota **alte temperature**

Carico fino a 200kg

RHT

- Ruota in resina fenolica
- Mozzo liscio
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature

NUOVO!



ØD



B



C



ØA

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammissibile	Prezzo unit.
					(kg)	da 1 a 4
RHT80-35/ML	80	35	40	12	125	16,42 €
RHT100-35/ML	100	35	40	12	150	16,62 €
RHT125-40/ML	125	40	48	15	200	60,46 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTA100
Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



MC
Deceleratore, autocompensante - senza regolazione



CFS
Perno folle mini, Miniatura



BPPE
Sfera portante, Leggero



T10_21N1F
Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 nyl...



RAG
Guida di scorrimento a rullini,



PCS_PA6
, 12.7mm (DIN 08B-1)



CHTRP
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3Nm



RCC_RCX
Rondella sferica - DIN6319, concava



MHWC
Giunto flessibile a dischi doppi, Disco doppio



CFURSS
Perno folle inox, Standard - inox



KB_UU
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio

Prodotti correlati



RHTtcss
Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



RHTtcss
Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss
Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss
Ruota alte temperature, fino a 200kg