



Ruota **alte temperature**

Carico fino a 200kg

RHT

- Ruota in resina fenolica
- Mozzo liscio
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature

NUOVO!



ØD



B



C



ØA


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammissibile	Prezzo unit.
					(kg)	da 1 a 4
RHT80-35/ML	80	35	40	12	125	16,42 €
RHT100-35/ML	100	35	40	12	150	16,62 €
RHT125-40/ML	125	40	48	15	200	60,46 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M1

Ruota per vite senza fine, Bronzo



GLT3-76

Guide telescopiche acciaio, Estensione totale



HLUMss

Impugnatura girevole, Inox 316



MHXred

Manicotto di riduzione, Esagonale - inox



PRF_ART

Cerniere e giunti, Standard



E50

Riduttore a rinvio angolare, da 3 a 41 Nm



SVT30

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



RURp

Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorre...)



PPD

Pistoncino a molla, Per lamiera



PRES4HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino



LFM2

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio



V3RA_PTR

Volantino a tre razze, Poliammide

Prodotti correlati



RHTtcss

Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



RHTtcss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg