
Ring Gears

Module
2 to 3

Steel

- ***Steel Ring Gears (Spur Gears)***
- *Precision grade JIS grade N9 (JIS B1702-1: 1998)*
- *Material: Steel S45C*






DISCOUNTS

Qty	1+	2+
Disc.	List	On request

Part number	Module	Z Teeth	ØP PCD	ØD Outside	ØA Bore	E	Mass (kg)	Price each 1 to 5
RING2-120	2	120	240	244	194	20	2,46	
RING2-200	2	200	400	404	354	20	4,28	
RING2,5-120	2,5	120	300	305	245	25	4,62	
RING2,5-200	2,5	200	500	505	445	25	8,01	
RING3-120	3	120	360	366	296	30	7,77	
RING3-160	3	160	480	486	416	30	10,60	

Dimensions in mm


Altri prodotti...


UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo filettato del martinetto


DOMI50

Slitta di regolazione Domino 50, Slitta DOMILINE 50


H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...


GE

Chiusura a leva, Standard


PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero doppio in uscita per rid...


T5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...


BAC105

Contenitore a becco, 8mm


DZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox


BLH70

Rinvio angolare a L, da 26 a 128 Nm


DOMI80

Accessori di collegamento, Piatto girevole


GAC

Chiusura a leva con serratura, Bloccabile


CYS

Anello di arresto interno DIN472, interno DIN 472

Prodotti correlati


MR_MMR

Cremagliera sezione metrica, Acciaio


G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2


G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2


G3

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio 20NCD2