


Ring Gears

Module 2 to 3

Steel

- **Steel Ring Gears (Spur Gears)**
- Precision grade JIS grade N9
(JIS B1702-1: 1998)
- Material:
Steel S45C



DISCOUNTS

Qty	1+	2+
Disc.	List	On request

Part number	Module	Z Teeth	ØP PCD	ØD Outside	ØA Bore	E	Mass (kg)	Price each 1 to 5
RING2-120	2	120	240	244	194	20	2,46	
RING2-200	2	200	400	404	354	20	4,28	
RING2,5-120	2,5	120	300	305	245	25	4,62	
RING2,5-200	2,5	200	500	505	445	25	8,01	
RING3-120	3	120	360	366	296	30	7,77	
RING3-160	3	160	480	486	416	30	10,60	

Dimensions in mm

Altri prodotti...



RBG

Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



AT5courroie

Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



RFK28C

Riduttore ipoide inox,
fino a 130 Nm



PRF_PIV

Cerniere e giunti,
Fulcro per porta



BAP25

Anello di bloccaggio,
Ø25 - Ø40



RCX-6

Rondella sferica -
DIN6319, convessa



GMK17_RG

Morsetto di giunzione,
Per guida prodotto
laterale



CLQassortiment

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Spessori
metallici centesimali



PRF_PSA

Rotella per profilo
alluminio, Albero per
guida



PRF_SDD

Supporto per sensore
Ø12, Ø12



BPQ

Quadro linear ball
bearing unit, Included
4 linear ball bearings



WFRM

Dado trapezoidale,
Polimero (Iglidur®) - 1
filetto

Prodotti correlati