



- Guarnizione venduta in rotoli
- Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile

Caratteristiche dell'EPDM solo


- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai gas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile




RJA00-28



RJA10-11



RJAA0-02



RJAA0-01

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-28/5	EPDM nero	5 metri	✓	29,72 €
RJA00-28/100	EPDM nero	100 metri	-	476,53 €
RJA10-11/5	PVC / EPDM nero	5 metri	✓	38,64 €
RJA10-11/100	PVC / EPDM nero	100 metri	-	618,03 €
RJAA0-01/5	PVC / EPDM nero	5 metri	✓	46,83 €
RJAA0-01/50	PVC / EPDM nero	50 metri	-	374,77 €
RJAA0-02/5	EPDM nero	5 metri	✓	39,90 €
RJAA0-02/50	EPDM nero	50 metri	-	318,91 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Universale



TR

Cremaiera sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



PRF_ART

Cerniere e giunti, Standard



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole




PRF_VTM

Fissaggio, Vite testa martello



CQA20

Slitta di regolazione miniatura, 20



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



KB_WW

Manicotto chiuso a sfere di precisione,



EML

Volantino a lobi, Dado monoblocco



GLT3E-58

Guide telescopiche acciaio, Estensione



BHC

Vite a testa bombata BHC , Inox A2

Prodotti correlati



RJA10_03

Guarnizione in gomma, Da agganciare



RJA11_27

Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio