



- Guarnizione venduta in rotoli
- Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile

Caratteristiche dell'EPDM


- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai gas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile



RJA10-03



RJA10-10



RJA00-25

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

SCONTI per 25m e 50m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA10-03/5	EPDM nero	5 metri	✓	37,17 €
RJA10-03/50	EPDM nero	50 metri	-	297,54 €
RJA10-10/5	EPDM nero	5 metri	✓	38,64 €
RJA10-10/25	EPDM nero	25 metri	✓	154,41 €
RJA00-25/5	EPDM nero	5 metri	✓	37,17 €
RJA00-25/50	EPDM nero	50 metri	✓	297,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GE14

Chiusura a leva, Con porta-lucchetto



CDR

Per perno autobloccante, Cavo di ritegno



INS_SS

Boccola autofilettante Inox, Inox



PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Inox



RBG

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



SDC

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



HTD8M_30

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio



UCP_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione, Collegamento angolare



AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano



PW_PWG3

Vite senza fine di precisione, Acciaio



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere

Prodotti correlati



RJA00_28

Guarnizione in gomma, Da agganciare



RJA11_27

Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio