



- Guarnizione venduta in rotoli
- Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile

Caratteristiche dell'EPDM


- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai gas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile



RJA10-03



RJA10-10



RJA00-25

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI per 25m e 50m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA10-03/5	EPDM nero	5 metri	✓	37,17 €
RJA10-03/50	EPDM nero	50 metri	-	297,54 €
RJA10-10/5	EPDM nero	5 metri	✓	38,64 €
RJA10-10/25	EPDM nero	25 metri	✓	154,41 €
RJA00-25/5	EPDM nero	5 metri	✓	37,17 €
RJA00-25/50	EPDM nero	50 metri	✓	297,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



SEH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - inox




FRtool

Attrezzi per inserti filettati, Attrezzo di posa



PLM-C

Magnete cilindrico di fermo, Magnete di fermo cilindrico



PRF_TOOL

Attrezzi, Chiave di montaggio



LQT

Chiusura a sfera, Chiusura rapida



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



BCTH

Pomello a fungo Hygienic Usit®, Con foro filettato e collare alto



CHM50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



ACLEFS

Elementi di ancoraggio, Standard



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo



FIRSTDC1Q60

Variatore di velocità 10A, 10 A

Prodotti correlati



RJA00_28

Guarnizione in gomma, Da agganciare



RJA11_27

Guarnizione in gomma, Diverso dall'agganciare