


- Guarnizione venduta in rotoli

Caratteristiche dell'EPDM


- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai gas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile



RJA11-27



RJA90-38



SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	Su richiesta

SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA11-27/5	EPDM nero	5 metri	✓	21,01 €
RJA11-27/100	EPDM nero	100 metri	-	337,03 €
RJA90-38/5	EPDM nero	5 metri	✓	38,90 €
RJA90-38/50	EPDM nero	50 metri	-	311,70 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Inox



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide - a doppio bloc...




SDG_SS

Supporto con tirante ad occhio, Inox



Q1

Cuscinetto orientabile a sfere, Acciaio



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



VB

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Ottone



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo inox



ADSR

Giunto senza gioco Gerwah®, da 12.5 a 525Nm



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile



UCFL_PBT

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Polimero e inox

Prodotti correlati



RJA00_02

Guarnizione in gomma, Da agganciare



RJA10_03

Guarnizione in gomma, Da agganciare