



- Guarnizione venduta in rotoli

Caratteristiche dell'EPDM


- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai gas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile



RJA11-27



RJA90-38



SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	Su richiesta

SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	Su richiesta


Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA11-27/5	EPDM nero	5 metri	✓	21,01 €
RJA11-27/100	EPDM nero	100 metri	-	337,03 €
RJA90-38/5	EPDM nero	5 metri	✓	38,90 €
RJA90-38/50	EPDM nero	50 metri	-	311,70 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRT-TO
Corona girevole
Iglidur®, Con
dentatura esterna-
Iglidur®, allumini...



MBrondele
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Rondella
di arresto MB




PAM_SS
Piede snodato con
base lamiera, Ø 30 &
40



PR881
Ruota di rinvio, Serie
881



DB
Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1



PX_PO
Maniglia -
movimentazione
manuale, standard



CHMR63
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
196 Nm



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1




PFC
Piede fisso,
Livellamento per



DGSA
Testa a snodo
maschio, Acciaio /



CHTRP
Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,



BLHM20
Rinvio angolare, fino a
1.77 Nm

Prodotti correlati



RJA00_02
Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



RJA10_03
Guarnizione in
gomma, Da
agganciare