Boccola liscia DryLin R® chiusa

Resistente allo sporco

RJUM01
RJZM01



- ***Boccola chiusa con pattino di scivolamento polimerico***
- *Velocità massima:*
  Funzionamento a secco 8m/s
  Con lubrificazione>10 m/s
- *T° d'utilizzo: da -60°C a +100°C*
  (si usura se T° >80°C)
- *Carico max. 35 N/mm²*
- *Carico raccomandato 5N/mm² (lineare)*
- *Materiali:*
  Sede in alluminio
  Boccola polimerico DryLin®


Vantaggi


- *Nessuna manutenzione*
- *Autolubrificante*
- *20% del peso dell'acciaio*
- *Funzionamento silenziose*

Rapido e silenzioso

Accessori

- *Albero in alluminio* **AWM**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ød1	Tolleranza	Ød2 (h7)	B (h10)	B1 (H10)	s (H10)	Ødn	Prezzo unit. da 1 a 5
RJZM01-05	5	0,02 - 0,05	12	22	14,20	1,10	11,50	18,06 €
RJZM01-08	8	0,02 - 0,05	16	25	16,20	1,10	15,20	17,36 €
RJUM01-10	10	0,02 - 0,05	19	29	21,60	1,30	17,50	18,66 €
RJUM01-12	12	0,02 - 0,05	22	32	22,60	1,30	20,50	19,70 €
RJUM01-16	16	0,02 - 0,05	26	36	24,60	1,30	24,20	22,88 €
RJUM01-20	20	0,02 - 0,06	32	45	31,20	1,60	29,60	26,91 €
RJUM01-25	25	0,02 - 0,06	40	58	43,70	1,85	36,50	39,41 €
RJUM01-30	30	0,02 - 0,07	47	68	51,70	1,85	43,50	50,53 €
RJUM01-40	40	0,02 - 0,07	62	80	60,30	2,15	57,80	82,74 €
RJUM01-50	50	0,02 - 0,09	75	100	77,30	2,65	70,50	121,51 €

Altri prodotti...



PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



GCL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 516 N a 8396 N



LACT_SS

Leva a camma regolabile, Maschio



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



DB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 2:1



ACLERP

Rulliera, Con guida laterale



ADL_F

Anello di sollevamento, Inox



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Con porta-lucchetto



AC144

Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm



BCH_SS

Pomello a fungo inox, M3 a M8



HSS

Vite a spalla di precisione ISO7379, Acciaio trattato classe 12.9

Prodotti correlati