



Boccola liscia DryLin R® chiusa

Resistente allo sporco

RJUM01 RJZM01

- Boccola chiusa con pattino di scivolamento polimerico
- Velocità massima:
Funzionamento a secco 8m/s
Con lubrificazione >10 m/s
- T° d'utilizzo: da -60°C a +100°C
(si usura se T° >80°C)
- Carico max. 35 N/mm²
- Carico raccomandato 5N/mm² (lineare)
- Materiali:
Sede in alluminio
Boccola polimerico DryLin®





Vantaggi

- Nessuna manutenzione
- Autolubrificante
- 20% del peso dell'acciaio
- Funzionamento silenzioso

Rapido e silenzioso

Accessori

- Albero in alluminio AWM



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Riferimenti	Ød1	Tolleranza	Ød2 (h7)	B (h10)	B1 (H10)	s (H10)	Ødn	Prezzo unit. da 1 a 5
RJZM01-05	5	0,02 - 0,05	12	22	14,20	1,10	11,50	18,06 €
RJZM01-08	8	0,02 - 0,05	16	25	16,20	1,10	15,20	17,36 €
RJUM01-10	10	0,02 - 0,05	19	29	21,60	1,30	17,50	18,66 €
RJUM01-12	12	0,02 - 0,05	22	32	22,60	1,30	20,50	19,70 €
RJUM01-16	16	0,02 - 0,05	26	36	24,60	1,30	24,20	22,88 €
RJUM01-20	20	0,02 - 0,06	32	45	31,20	1,60	29,60	26,91 €
RJUM01-25	25	0,02 - 0,06	40	58	43,70	1,85	36,50	39,41 €
RJUM01-30	30	0,02 - 0,07	47	68	51,70	1,85	43,50	50,53 €
RJUM01-40	40	0,02 - 0,07	62	80	60,30	2,15	57,80	82,74 €
RJUM01-50	50	0,02 - 0,09	75	100	77,30	2,65	70,50	121,51 €

Altri prodotti...



Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile



Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N



Molla per stampi ISO10243, Extra-forte



Morsetto di collegamento, Distanziale Ø14 a Ø20



Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio femmina



Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli



Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



Ruota girevole con piastra, Acciaio - Poliammide



Pistoncino a molla, miniatura



Molla di compressione al metro inox, al metro

Prodotti correlati