


RJUM05 RJUM06



Insensibile alla salinità

- **Blocco con boccola**
- Forma corta chiusa (RJUM05)
o forma lunga chiusa (RJUM06)
- Intercambiabile con le attuali scatole delle boccole a sfere
- Utilizzo molto semplice
- Tolleranza raccomandata: h7
- Materiali:
Corpo: alluminio
Boccola liscia: iglidur® J

**Silenzioso
e rapido**



RJUM05



RJUM06

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ |
| Sc. | Prezzo -10%-15%-20% Su richiesta | | | | |

| Riferimenti | Ød | Tolleranza | H | H1 | A | M | E1 | E2 | ØS | ØS | ØS | N1 | N2 | L | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---------------------------------|----|-------------|----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------|------|----|-----|--------------------------|
| Blocco con boccola corta | | | | | | | | | | | | | | | |
| RJUM05-12 | 12 | 0.02 / 0.05 | 17 | 33 | 40 | 20.0 | 29 | - | 8 | M5 | 4.3 | 16 | 11 | 28 | 50.71 € |
| RJUM05-16 | 16 | 0.02 / 0.05 | 19 | 38 | 45 | 22.5 | 34 | - | 8 | M5 | 4.3 | 18 | 11 | 30 | 57.50 € |
| RJUM05-20 | 20 | 0.02 / 0.06 | 23 | 45 | 53 | 26.5 | 40 | - | 9.5 | M6 | 5.3 | 22 | 13 | 30 | 68.22 € |
| RJUM05-25 | 25 | 0.02 / 0.06 | 27 | 54 | 62 | 31.0 | 48 | - | 11 | M8 | 6.6 | 26 | 18 | 40 | 81.05 € |
| RJUM05-30 | 30 | 0.03 / 0.07 | 30 | 60 | 67 | 33.5 | 53 | - | 11 | M8 | 6.6 | 29 | 18 | 50 | 105.93 € |
| RJUM05-40 | 40 | 0.03 / 0.07 | 39 | 76 | 87 | 43.5 | 69 | - | 14 | M10 | 8.4 | 38 | 22 | 60 | 138.33 € |
| RJUM05-50 | 50 | 0.04 / 0.09 | 47 | 92 | 103 | 51.5 | 82 | - | 19 | M12 | 10.5 | 46 | 26 | 70 | 187.81 € |
| Blocco con boccola lunga | | | | | | | | | | | | | | | |
| RJUM06-12 | 12 | 0.02 / 0.05 | 18 | 35 | 43 | 21.5 | 32 | 23 | 8 | M5 | 4.3 | 16.5 | 11 | 39 | 63.94 € |
| RJUM06-16 | 16 | 0.02 / 0.05 | 22 | 42 | 53 | 26.5 | 40 | 26 | 10 | M6 | 5.3 | 21 | 13 | 43 | 67.61 € |
| RJUM06-20 | 20 | 0.02 / 0.06 | 25 | 50 | 60 | 30.0 | 45 | 32 | 11 | M8 | 6.6 | 24 | 18 | 54 | 81.63 € |
| RJUM06-25 | 25 | 0.02 / 0.06 | 30 | 60 | 78 | 39.0 | 60 | 40 | 15 | M10 | 8.4 | 29 | 22 | 67 | 103.79 € |
| RJUM06-30 | 30 | 0.03 / 0.07 | 35 | 70 | 87 | 43.5 | 68 | 45 | 15 | M10 | 8.4 | 34 | 22 | 79 | 114.46 € |
| RJUM06-40 | 40 | 0.03 / 0.07 | 45 | 90 | 108 | 54.0 | 86 | 58 | 18 | M12 | 10.5 | 44 | 26 | 91 | 160.44 € |
| RJUM06-50 | 50 | 0.04 / 0.09 | 57 | 105 | 132 | 66.0 | 108 | 50 | 20 | M16 | 13.5 | 49 | 34 | 113 | 279.03 € |

Altri prodotti...



PTA100
Piede snodato con
base stampata Ø100,
15000N



SER69K
Chiusura 1/4 di giro
per agroalimentare,
Inox



KB_UU
Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio



RAG
Guida di scorrimento
a rullini,



MBF
Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi



HSSss
Vite a spalla di
precisione inox
ISO7379, Inox ISO
7379



CLB_T
Maniglia a ripresa,
Zamak



UCF PBT
Cuscinetto a flangia
quadrata polimero
inox, Polimero e inox



MHX
Manicotto esagonale
maschiato, Esagonale



PRF-GUM
Attrezzi, Gomma



PRF_P
Elementi di
ancoraggio, Base di



PAV
Piede fisso,
Antivibrante

Prodotti correlati



RJUM05
Supporto per boccia
Drylin R®, Chiuso -
Lungo



AWMP
Albero in alluminio
per guida lineare,
Alluminio