
Supporto con boccola chiusa DryLin R®


RJUM05
RJUM06

Insensibile alla salinità


- **Blocco con boccola**
- Forma corta chiusa (RJUM05) o forma lunga chiusa (RJUM06)
- Intercambiabile con le attuali scatole delle boccole a sfere
- Utilizzo molto semplice
- Tolleranza raccomandata: h7
- Materiali:
  Corpo: alluminio
  Boccola liscia: iglidur® J


Silenzioso e rapido





RJUM05





RJUM06

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Ød 1	Tolleranza	H	H1	A	M	E1	E2	ØS	ØS 1	ØS 2	N1	N2	L	Prezzo unit. da 1 a 5
Blocco con boccola corta															
RJUM05-12	12	0,02 / 0,05	17	33	40	20,0	29	-	8	M5	4,3	16	11	28	50,71 €
RJUM05-16	16	0,02 / 0,05	19	38	45	22,5	34	-	8	M5	4,3	18	11	30	57,50 €
RJUM05-20	20	0,02 / 0,06	23	45	53	26,5	40	-	9,5	M6	5,3	22	13	30	68,22 €
RJUM05-25	25	0,02 / 0,06	27	54	62	31,0	48	-	11	M8	6,6	26	18	40	81,05 €
RJUM05-30	30	0,03 / 0,07	30	60	67	33,5	53	-	11	M8	6,6	29	18	50	105,93 €
RJUM05-40	40	0,03 / 0,07	39	76	87	43,5	69	-	14	M10	8,4	38	22	60	138,33 €
RJUM05-50	50	0,04 / 0,09	47	92	103	51,5	82	-	19	M12	10,5	46	26	70	187,81 €
Blocco con boccola lunga															
RJUM06-12	12	0,02 / 0,05	18	35	43	21,5	32	23	8	M5	4,3	16,5	11	39	63,94 €
RJUM06-16	16	0,02 / 0,05	22	42	53	26,5	40	26	10	M6	5,3	21	13	43	67,61 €
RJUM06-20	20	0,02 / 0,06	25	50	60	30,0	45	32	11	M8	6,6	24	18	54	81,63 €
RJUM06-25	25	0,02 / 0,06	30	60	78	39,0	60	40	15	M10	8,4	29	22	67	103,79 €
RJUM06-30	30	0,03 / 0,07	35	70	87	43,5	68	45	15	M10	8,4	34	22	79	114,46 €
RJUM06-40	40	0,03 / 0,07	45	90	108	54,0	86	58	18	M12	10,5	44	26	91	160,44 €
RJUM06-50	50	0,04 / 0,09	50	105	132	66,0	108	50	20	M16	13,5	49	34	113	279,03 €

Altri prodotti...



Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato



Cavo di fissaggio, Inox



Bipod support base, Plastic



Catena a tapparella, Stretta serie 880




Maniglia a ponte, Acciaio



Vite senza fine , Acciaio non temprato



Accessori per variatore di velocità 5A, Kit 4 cavi motore DC



Ruota per vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



Molla di compressione al metro inox, al metro



Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



Elementi di giunzione, Collegamento a 90°




Ruote con supporto di livellamento, Ruote con supporto di livellamento

Prodotti correlati



Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Lungo



Albero in alluminio per guida lineare, Alluminio