


RJUM05 RJUM06



Insensibile alla salinità

- **Blocco con boccola**
- Forma corta chiusa (RJUM05)
o forma lunga chiusa (RJUM06)
- Intercambiabile con le attuali scatole delle boccole a sfere
- Utilizzo molto semplice
- Tolleranza raccomandata: h7
- Materiali:
Corpo: alluminio
Boccola liscia: iglidur® J

**Silenzioso
e rapido**



RJUM05



RJUM06

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -10%-15%-20% Su richiesta				

Riferimenti	Ød	Tolleranza	H	H1	A	M	E1	E2	ØS	ØS	N1	N2	L	Prezzo unit. da 1 a 5	
Blocco con boccola corta															
RJUM05-12	12	0.02 / 0.05	17	33	40	20.0	29	-	8	M5	4.3	16	11	28	50.71 €
RJUM05-16	16	0.02 / 0.05	19	38	45	22.5	34	-	8	M5	4.3	18	11	30	57.50 €
RJUM05-20	20	0.02 / 0.06	23	45	53	26.5	40	-	9.5	M6	5.3	22	13	30	68.22 €
RJUM05-25	25	0.02 / 0.06	27	54	62	31.0	48	-	11	M8	6.6	26	18	40	81.05 €
RJUM05-30	30	0.03 / 0.07	30	60	67	33.5	53	-	11	M8	6.6	29	18	50	105.93 €
RJUM05-40	40	0.03 / 0.07	39	76	87	43.5	69	-	14	M10	8.4	38	22	60	138.33 €
RJUM05-50	50	0.04 / 0.09	47	92	103	51.5	82	-	19	M12	10.5	46	26	70	187.81 €
Blocco con boccola lunga															
RJUM06-12	12	0.02 / 0.05	18	35	43	21.5	32	23	8	M5	4.3	16.5	11	39	63.94 €
RJUM06-16	16	0.02 / 0.05	22	42	53	26.5	40	26	10	M6	5.3	21	13	43	67.61 €
RJUM06-20	20	0.02 / 0.06	25	50	60	30.0	45	32	11	M8	6.6	24	18	54	81.63 €
RJUM06-25	25	0.02 / 0.06	30	60	78	39.0	60	40	15	M10	8.4	29	22	67	103.79 €
RJUM06-30	30	0.03 / 0.07	35	70	87	43.5	68	45	15	M10	8.4	34	22	79	114.46 €
RJUM06-40	40	0.03 / 0.07	45	90	108	54.0	86	58	18	M12	10.5	44	26	91	160.44 €
RJUM06-50	50	0.04 / 0.09	50	105	132	66.0	108	50	20	M16	13.5	49	34	113	279.03 €

Altri prodotti...



INS150

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Con colletto - filetto largo




DH

Spina cilindrica, standard DIN 6325



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50



FHSS

Vite a testa svasata piana, Inox A2 - DIN 7991



CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



CHA225

Cerniera ad avvitare, 225 gradi



BUT

Accessori per pannello, Arresto per pannello



SCA

Serracavo, Acciaio



PW_PWG3

Ruota di precisione, Bronzo



MCLred

Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio

Prodotti correlati



RJUM05

Supporto per boccia Drylin R®, Chiuso - Corto



AWMP

Albero in alluminio per guida lineare, Alluminio