



Per rulliere a gravità



RLX

- **Rullo trasportatore folle**
- Montato su cuscinetti a sfere
- Angoli arrotondati per facilitare la movimentazione laterale dei carichi
- Ridotto peso specifico e quindi poca inerzia
- Buona qualità del cuscinetto
- Labirinto radiale di tenuta incorporato che protegge contro l'introduzione di polveri e le proiezioni d'acqua
- Asse a molla
- Materiali:
Tubo: Pvc speciale molto resistente agli urti
Colore: grigio pietra
Puntale: giallo
Asse: acciaio grezzo



Esempio di montaggio supporto di sostegno PRF-BP

Info.

- In caso di sforzo prolungato, non deve essere superata la capacità di carico statico massimo. Questa è di circa il 50% dei valori di carico citati in tabella.
- La velocità di trasporto massima ammessa è di 0,15m/s per i rulli di Ø20mm.
- **Capacità di carico: carico dinamico, carico di superficie



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD rullo	Spessore rullo	ØA asse	RL	EL	AGL	E	Capacità di carico** (N)	Stock*	Prezzo unit.
										da 1 a 5
RLX20-200	20	1,5	6	200	205	217	2,5	90	✓	7,14 €
RLX20-300	20	1,5	6	300	305	317	2,5	20	✓	7,75 €
RLX20-400	20	1,5	6	400	405	417	2,5	10	✓	8,28 €
RLX50-300	50	2,8	8	300	310	326	5,0	310	✓	10,05 €
RLX50-400	50	2,8	8	400	410	426	5,0	165	✓	11,22 €
RLX50-450	50	2,8	8	450	460	476	5,0	-	✓	11,81 €
RLX50-500	50	2,8	8	500	510	526	5,0	100	✓	12,40 €
RLX50-600	50	2,8	8	600	610	626	5,0	70	✓	13,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - **Su tariffe 2017 - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GPB55

Impugnatura sferica
femmina filettata,
Alluminio



DBL805

Rotella per catena,
Serie 805



PSG2

Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
20NCD2 cementato
temprato



CHAR

Cerniera a molla,
avvitabile



ARTE

Silent block, Carico
multidirezionale



PGM86-M5

Maniglia a ponte,
Termoplastica



WJUM16

Pattino Drylin® W,
Pattino



ALIDRP240

Alimentazione, 10 A




MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1



CHA135

Cerniera ad avvitare,
135 gradi



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



GBS

Dado per vite a sfere,
Dado flangiato

Prodotti correlati



GAL48_OMNI

Ruota per
trasportatore,
Omnidirezionale



RLXAC8

Rullo folle, Acciaio



PRF_BP

Maniglia e battuta per
porta, Arresto per
porta a battente