

Polyamide castor with mounting plate


RPCPL For heavy loads up to 600kg

- Industrial wheel suitable for loads up to 600kg
- Swivel system uses two ball races
- Swivel castor with double locks: simple to lock/unlock using foot operated pedal
- Smooth central bore
- Materials:
 - Top plate: pressed steel sheet, protected by bright zinc plating
 - Polyamide wheel (see RPC)
 - Working temperature range: - 30°C to + 80°C



Advantages

- Light
- Will not mark or stain floor
- Low rolling resistance
- For solid, hard floors



DISCOUNTS

| Qty | 1+ | 10+ | 30+ |
|-------|------|-----|------------|
| Disc. | List | -5% | On request |

| Part number | ØD | B | H | L | M | ØT | Swivel interference ØK | Max. load (kg) | Stock* | Price each 1 to 9 |
|---------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|----|------------------------|----------------|--------|-------------------|
| Fixed | | | | | | | | | | |
| RPC60/PL/F | 60 | 31 | 100 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 200 | - | 6,80 € |
| RPC80/PL/F | 80 | 32 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 250 | ✓ | 6,36 € |
| RPC100/PL/F | 100 | 32 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 300 | ✓ | 6,89 € |
| RPC125/PL/F | 125 | 36 | 154 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 350 | - | 10,63 € |
| RPC150/PL/F | 150 | 37 | 182 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 400 | - | 15,13 € |
| RPC160/PL/F | 160 | 40 | 196 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 500 | - | 27,70 € |
| RPC200/PL/F | 200 | 50 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 600 | - | 32,83 € |
| Swivel | | | | | | | | | | |
| RPC60/PL/P | 60 | 31 | 100 | 110x85 | 80x60 | 8 | 140 | 200 | - | 9,41 € |
| RPC80/PL/P | 80 | 32 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 160 | 250 | ✓ | 7,49 € |
| RPC100/PL/P | 100 | 32 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 184 | 300 | ✓ | 8,02 € |
| RPC125/PL/P | 125 | 36 | 154 | 110x85 | 80x60 | 8 | 210 | 350 | - | 11,93 € |
| RPC150/PL/P | 150 | 37 | 182 | 110x85 | 80x60 | 8 | 246 | 400 | - | 18,94 € |
| RPC160/PL/P | 160 | 40 | 196 | 135x110 | 105x80 | 11 | 268 | 500 | - | 30,71 € |
| RPC200/PL/P | 200 | 50 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 318 | 600 | - | 35,11 € |
| Swivel with double brake | | | | | | | | | | |
| RPC80/PL/PDB | 80 | 32 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 250 | ✓ | 10,80 € |
| RPC100/PL/PDB | 100 | 32 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 300 | ✓ | 11,59 € |
| RPC125/PL/PDB | 125 | 36 | 154 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 350 | ✓ | 16,07 € |
| RPC150/PL/PDB | 150 | 37 | 182 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 400 | - | 23,01 € |
| RPC160/PL/PDB | 160 | 40 | 196 | 135x110 | 105x80 | 11 | 268 | 500 | - | 34,36 € |
| RPC200/PL/PDB | 200 | 50 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 318 | 600 | - | 39,31 € |

Dimensions in mm


Altri prodotti...



Alimentazione, 10 A



Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø80



Inseri filettati, Inox




Volantino con
impugnatura, Plastica
termoindurente -
Mozzo:acciaio z...



Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio a
squadra p...



Volantino zigrinato,
Zigrinato



Dado flangiato per
madrevite a passo
lungo, Dado flangiato
-fino a 4...



Cerniera ad avvitare
estetica asimmetrica,
Poliammide



Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Acciaio



Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio



Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica
lavorata (delrin)



Testa a snodo
femmina, Acciaio /
acciaio - Serie
economica

Prodotti correlati



Ruota, Poliammide



Ruota girevole con
piastra, Inox -
Poliammide



Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
caucciù



Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
gomma grigia