

# Polyamide castor with mounting plate


## RPCPL For heavy loads up to 600kg

- Industrial wheel suitable for loads up to 600kg
- Swivel system uses two ball races
- Swivel castor with double locks: simple to lock/unlock using foot operated pedal
- Smooth central bore
- Materials:  
Top plate: pressed steel sheet, protected by bright zinc plating  
Polyamide wheel (see RPC)  
Working temperature range: - 30°C to + 80°C



### Advantages

- Light
- Will not mark or stain floor
- Low rolling resistance
- For solid, hard floors



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	B	H	L	M	ØT	Swivel interference ØK	Max. load (kg)	Stock*	Price each 1 to 9
<b>Fixed</b>										
RPC60/PL/F	60	31	100	110x85	80x60	8	-	200	-	6,80 €
RPC80/PL/F	80	32	109	110x85	80x60	8	-	250	✓	6,36 €
RPC100/PL/F	100	32	126	110x85	80x60	8	-	300	✓	6,89 €
RPC125/PL/F	125	36	154	110x85	80x60	8	-	350	-	10,63 €
RPC150/PL/F	150	37	182	110x85	80x60	8	-	400	-	15,13 €
RPC160/PL/F	160	40	196	135x110	105x80	11	-	500	-	27,70 €
RPC200/PL/F	200	50	241	135x110	105x80	11	-	600	-	32,83 €
<b>Swivel</b>										
RPC60/PL/P	60	31	100	110x85	80x60	8	140	200	-	9,41 €
RPC80/PL/P	80	32	109	110x85	80x60	8	160	250	✓	7,49 €
RPC100/PL/P	100	32	126	110x85	80x60	8	184	300	✓	8,02 €
RPC125/PL/P	125	36	154	110x85	80x60	8	210	350	-	11,93 €
RPC150/PL/P	150	37	182	110x85	80x60	8	246	400	-	18,94 €
RPC160/PL/P	160	40	196	135x110	105x80	11	268	500	-	30,71 €
RPC200/PL/P	200	50	241	135x110	105x80	11	318	600	-	35,11 €
<b>Swivel with double brake</b>										
RPC80/PL/PDB	80	32	109	110x85	80x60	8	290	250	✓	10,80 €
RPC100/PL/PDB	100	32	126	110x85	80x60	8	290	300	✓	11,59 €
RPC125/PL/PDB	125	36	154	110x85	80x60	8	290	350	✓	16,07 €
RPC150/PL/PDB	150	37	182	110x85	80x60	8	290	400	-	23,01 €
RPC160/PL/PDB	160	40	196	135x110	105x80	11	268	500	-	34,36 €
RPC200/PL/PDB	200	50	241	135x110	105x80	11	318	600	-	39,31 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



LWH

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Binario - da 9320 N a 71300 N



SLV

Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - inox



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880



BDM

Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...



SLBW

Pistoncino a molla, Da saldare - Acciaio



T5P\_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T5



HG8-ECO

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio C45




CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T,




DOMI50

Slitta di regolazione Domino 50, Slitta



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio



CRM

Crema di nylon stampato, Nylon

## Prodotti correlati



RPC

Ruota, Poliammide



RBNpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù



RBGpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - gomma grigia



RURp

Rotella girevole con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra s...