

Ruota in poliammide con piastra inox

RPCPLSS


Carico pesante fino a 600 kg

- Ruota industriale fino a 600 kg
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiali:
Forcella in lamiera inox
Ruota in poliammide (vedere RPC)
- T°. d'utilizzo: da -30 a +80°C



Vantaggi

- Leggera
- Non macchia il suolo
- Antitraccia
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diametro Carico d'ingombro ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
Fissa									
RPC60/PL/F/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	-	200	17,74 €
RPC80/PL/F/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	-	250	17,74 €
RPC100/PL/F/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	-	300	19,01 €
RPC125/PL/F/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	-	350	22,01 €
RPC150/PL/F/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	-	400	39,42 €
RPC160/PL/F/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	-	600	65,38 €
RPC200/PL/F/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	-	700	69,61 €
Girevole									
RPC60/PL/P/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	155	200	25,19 €
RPC80/PL/P/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	173	250	25,19 €
RPC100/PL/P/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	193	300	26,97 €
RPC125/PL/P/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	221	350	31,46 €
RPC150/PL/P/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	257	400	55,84 €
RPC160/PL/P/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	73,72 €
RPC200/PL/P/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	79,11 €
Girevole a doppio bloccaggio									
RPC80/PL/PDB/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	293	250	34,45 €
RPC100/PL/PDB/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	293	300	36,30 €
RPC125/PL/PDB/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	293	350	38,70 €
RPC150/PL/PDB/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	293	400	75,28 €
RPC160/PL/PDB/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	89,61 €
RPC200/PL/PDB/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	100,07 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PAT123
Piede snodato con base lamiera Ø123, Ø 123



BPM
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303



T5P_T10P
Piastra di giunzione per cinghia T, T10



SSB
Ingranaggio conico inox, 1:1



MFB_MHB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 4:1



KITbuh
Kit di motorizzazione 24V, Planetario



GARDLL
Bussola portamaschi, Acciaio o Inox
Acciaio nichelato or Inox



RHTplss
Ruota alte temperature, fino a 200kg



YG4
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio



NTMdl
Grano punta in delrin, punta in delrin



PSG15
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



ACLLPP
Sistema di chiusura, Chiusura a molla

Prodotti correlati



RPC
Ruota, Poliammide



RBNpl
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - caucciù



RURp
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Poliuretano - Mozzo alluminio (U...



RPCpl
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - poliammide