

Ruota in poliammide con piastra inox

RPCPLSS

Carico pesante fino a 600 kg

- Ruota industriale fino a 600 kg

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale

- Mozzo liscio

- Materiali:

Forcella in lamiera inox


Ruota in poliammide (vedere RPC)

- T°. d'utilizzo: da -30 a +80°C



Vantaggi

- Leggera
- Non macchia il suolo
- Antitraccia
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diametro Carico d'ingombro ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
Fissa									
RPC60/PL/F/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	-	200	17,74 €
RPC80/PL/F/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	-	250	17,74 €
RPC100/PL/F/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	-	300	19,01 €
RPC125/PL/F/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	-	350	22,01 €
RPC150/PL/F/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	-	400	39,42 €
RPC160/PL/F/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	-	600	65,38 €
RPC200/PL/F/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	-	700	69,61 €
Girevole									
RPC60/PL/P/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	155	200	25,19 €
RPC80/PL/P/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	173	250	25,19 €
RPC100/PL/P/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	193	300	26,97 €
RPC125/PL/P/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	221	350	31,46 €
RPC150/PL/P/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	257	400	55,84 €
RPC160/PL/P/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	73,72 €
RPC200/PL/P/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	79,11 €
Girevole a doppio bloccaggio									
RPC80/PL/PDB/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	293	250	34,45 €
RPC100/PL/PDB/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	293	300	36,30 €
RPC125/PL/PDB/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	293	350	38,70 €
RPC150/PL/PDB/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	293	400	75,28 €
RPC160/PL/PDB/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	89,61 €
RPC200/PL/PDB/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	100,07 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI30
Slitta di regolazione
Domino 30, Slitta
DOMILINE 30



AT10courroie
Cinghia di
posizionamento AT,
AT10 Poliuretano
armatura in acciaio



SLBS
Pistoncino a molla,
Tutto inox



M0
Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica
lavorata (delrin)



DB
Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 2:1



CLG1
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



G1
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



CHTRP
Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 75,7 Nm



EKN
Giunto a soffietto
Gerwah®, da 0.5 a



CHAU
Cerniera ad avvitare,
270°



BSM
Pressore a molla con
esagono incassato,



PW_PWG1
Ruota di precisione,
Bronzo

Prodotti correlati



RPC
Ruota, Poliammide



RBNpl
Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
caucciù



RBGpl
Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
gomma grigia