

Ruota in poliammide con foro centrale **inox**

Carico pesante fino a 600 kg

RPC_{TCSS}

- **Ruota industriale fino a 600 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiali:
 - Forcella in lamiera inox
 - Ruota in poliammide (vedere RPC)
- T° d'utilizzo: da -30 a +80°C



Vantaggi

- Leggera
- Non macchia il suolo
- Antitraccia
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)



ØD



B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
Girevole							
RPC60/TC/P/SS	60	31	96	12	155	200	25,19 €
RPC80/TC/P/SS	80	32	109	12	173	250	25,19 €
RPC100/TC/P/SS	100	32	124	12	193	300	26,97 €
RPC125/TC/P/SS	125	36	152	12	221	350	31,46 €
RPC150/TC/P/SS	150	37	179	12	257	400	55,84 €
RPC160/TC/P/SS	160	40	197	12,5	268	600	72,57 €
RPC200/TC/P/SS	200	50	240	12,5	318	700	77,38 €
Girevole a doppio bloccaggio							
RPC80/TC/PDB/SS	80	32	109	12	173	250	34,45 €
RPC100/TC/PDB/SS	100	32	124	12	193	300	36,30 €
RPC125/TC/PDB/SS	125	36	152	12	221	350	38,70 €
RPC150/TC/PDB/SS	150	37	179	12	257	400	75,28 €
RPC160/TC/PDB/SS	160	40	197	12,5	268	600	88,52 €
RPC200/TC/PDB/SS	200	50	240	12,5	318	700	98,97 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



UFX

Giunto elastico
Uneflex®, economica



AC

Piastrina di riscontro,
15mm



WTM

Rondella per
serraggio - DIN6340,
Acciaio



CHA35

Cerniera ad avvitare,
Hinge



ACLAPA

Sistema di chiusura,
Battuta a calamita



UGAC_UGET

Guida per cilindrico,
Giunto per stelo
filettato del
martinetto



SHN

Dado esagonale -
DIN934, Acciaio (Class
6/8)




MFB_MHB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 4:1



DOMI80

Accessori di
collegamento, Piatto
girevole



PM2

Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo



ADL_F

Anello di
sollevamento, Inox



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso

Prodotti correlati



TSRTC

Stem support for
caster, For swivel
caster with central
hole



RPC

Ruota, Poliammide



RBGtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
gomma grigia - a
doppio bl...



RBNtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
caucciù - a doppio
blocca...