

# Ruota in poliammide con foro centrale **inox**

Carico pesante fino a 600 kg


**RPC<sub>TCSS</sub>**

- **Ruota industriale fino a 600 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiali:
  - Forcella in lamiera inox
  - Ruota in poliammide (vedere RPC)
- T° d'utilizzo: da -30 a +80°C



## Vantaggi

- Leggera
- Non macchia il suolo
- Antitraccia
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)



## SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 5+  | 15+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codici                              | ØD  | B  | H   | ØE   | Diametro d'ingombro | Carico ammesso (kg) | Prezzo unit. 1 a 9 |
|-------------------------------------|-----|----|-----|------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Girevole</b>                     |     |    |     |      |                     |                     |                    |
| RPC60/TC/P/SS                       | 60  | 31 | 96  | 12   | 155                 | 200                 | 25,19 €            |
| RPC80/TC/P/SS                       | 80  | 32 | 109 | 12   | 173                 | 250                 | 25,19 €            |
| RPC100/TC/P/SS                      | 100 | 32 | 124 | 12   | 193                 | 300                 | 26,97 €            |
| RPC125/TC/P/SS                      | 125 | 36 | 152 | 12   | 221                 | 350                 | 31,46 €            |
| RPC150/TC/P/SS                      | 150 | 37 | 179 | 12   | 257                 | 400                 | 55,84 €            |
| RPC160/TC/P/SS                      | 160 | 40 | 197 | 12,5 | 268                 | 600                 | 72,57 €            |
| RPC200/TC/P/SS                      | 200 | 50 | 240 | 12,5 | 318                 | 700                 | 77,38 €            |
| <b>Girevole a doppio bloccaggio</b> |     |    |     |      |                     |                     |                    |
| RPC80/TC/PDB/SS                     | 80  | 32 | 109 | 12   | 173                 | 250                 | 34,45 €            |
| RPC100/TC/PDB/SS                    | 100 | 32 | 124 | 12   | 193                 | 300                 | 36,30 €            |
| RPC125/TC/PDB/SS                    | 125 | 36 | 152 | 12   | 221                 | 350                 | 38,70 €            |
| RPC150/TC/PDB/SS                    | 150 | 37 | 179 | 12   | 257                 | 400                 | 75,28 €            |
| RPC160/TC/PDB/SS                    | 160 | 40 | 197 | 12,5 | 268                 | 600                 | 88,52 €            |
| RPC200/TC/PDB/SS                    | 200 | 50 | 240 | 12,5 | 318                 | 700                 | 98,97 €            |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CHAB

Hinge with stop,  
Hinge



CHB

Double output shaft,  
For CHB gearbox



PW\_PWG3

Vite senza fine di  
precisione, Acciaio




BLM

Pressore liscio a  
molla, Corpo inox



GET-AL

Giunto elastico  
alluminio serie eco.,  
Alluminio



CXS

Anello di arresto  
esterno DIN471,  
esterno DIN 471



HRV

Sistema di guida su  
binario a V Simple  
Select®, Binario con  
carrello



UCFL\_PBT

Supporto a flangia  
ovale con cuscinetto,  
Polimero e inox



PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro



RFVfp

Riduttore inox a ruota  
e vite senza fine,



MRA\_SS

Maglia rapida, Inox



PLS

Distanziatore  
cilindrico, Inox 303

## Prodotti correlati



TSRTC

Stem support for  
caster, For swivel  
caster with central  
hole



RPC

Ruota, Poliammide



RBGtc

Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
gomma grigia - a  
doppio bl...



RBNTc

Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
caucciù - a doppio  
blocca...