


# Calettatore di serraggio non auto-centrante **Acc** ★★★

## RTT

## Coppia **mozzo / elevato**

- Da posizionare tra l'albero e l'alesaggio
- Coppia trasmissibile importante
- Pressione distribuita uniformemente
- Assemblaggio e smontaggio semplici
- Nessun gioco
- **Elimina le concentrazioni di vincoli dovuti alle scanalature a chiave**
- Aumenta la sezione resistente dell'albero
- Resiste ai movimenti alternati
- Possibilità di montare 4 elementi in serie
- Materiale: acciaio
- Vite DIN 912 12.9



### Opzioni

- Altri diametri disponibili (fino a un alesaggio  $d=220\text{mm}$ )
- Versione inox

### Info

- \* P<sub>N</sub>: Pressione superficiale sul mozzo
- \* P<sub>w</sub>: Pressione superficiale sull'albero

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo -10% -15% -20% -25%					Su richiesta

Riferimenti	ØA	ØD	L	H	Vite M	Coppia di serraggio TA (Nm)	Coppia trasmissibile T (Nm)	*P <sub>w</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	*P <sub>N</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	Prezzo Unit. da 1 a 5
RTT-20-47	20	47	20	28	8xM6x18	14	270	210	90	13,43 €
RTT-22-47	22	47	20	28	8xM6x18	14	300	195	90	13,43 €
RTT-24-50	24	50	20	28	9xM6x18	14	360	195	95	13,78 €
RTT-25-50	25	50	20	28	9xM6x18	14	380	190	85	13,78 €
RTT-28-55	28	55	20	28	10xM6x18	14	500	187	96	15,39 €
RTT-30-55	30	55	20	28	10xM6x18	14	530	176	96	15,39 €
RTT-32-60	32	60	20	28	12xM6x18	14	630	192	105	16,88 €
RTT-35-60	35	60	20	28	12xM6x18	14	700	180	105	16,88 €
RTT-38-65	38	65	20	28	14xM6x18	14	860	183	107	18,59 €
RTT-40-65	40	65	20	28	14xM6x18	14	910	180	110	18,59 €
RTT-42-75	42	75	24	34	12xM8x22	35	1500	226	125	23,26 €
RTT-45-75	45	75	24	34	12xM8x22	35	1610	210	125	23,26 €
RTT-48-80	48	80	24	34	12xM8x22	35	1700	196	115	24,65 €
RTT-50-80	50	80	24	34	12xM8x22	35	1770	190	115	24,65 €
RTT-55-85	55	85	24	34	14xM8x22	35	2270	200	130	27,07 €
RTT-60-90	60	90	24	34	14xM8x22	35	2470	180	120	28,61 €
RTT-65-95	65	95	24	34	16xM8x22	35	3040	190	130	31,16 €
RTT-70-110	70	110	28	40	14xM10x25	70	4600	210	130	41,23 €
RTT-75-115	75	115	28	40	14xM10x25	70	4900	195	125	44,88 €
RTT-80-120	80	120	28	40	14xM10x25	70	5200	180	120	47,18 €
RTT-85-125	85	125	28	40	16xM10x25	70	6300	195	130	50,21 €
RTT-90-130	90	130	28	40	16xM10x25	70	6600	180	125	50,39 €
RTT-95-135	95	135	28	40	18xM10x25	70	7900	195	135	55,43 €
RTT-100-145	100	145	33	47	14xM12x30	125	9600	195	135	66,15 €

## Altri prodotti...



PRES  
Accessori per pressa  
PRES-3HR e  
PRES-4HR, Portapinzine



PRF\_GAL  
Rotella per profilo  
alluminio, Rotella  
liscia



PTA50  
Piede snodato con  
base stampata Ø50, Ø  
50



DB  
Ingranaggio conico -  
Acciaio 60C40, 2:1



RJUM05  
Supporto per boccia  
Drylin R®, Chiuso -  
Corto



PRF4545  
Profilo alluminio  
standard, 45 x 45 mm



UGH50  
Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø 50



SVT5  
Martinetto a vite - Vite  
traslante, Vite  
traslante



PW\_PWG05  
Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



SBF  
Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover



BCAss  
Boccola scanalata  
Inox, Inox



AT5M\_AT10M  
Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT5  
Poliuretano armatura  
in acciaio

## Prodotti correlati



RT25  
Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/elevata



RT70  
Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/elevata



RT61  
Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/bassa



RT61ss  
Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/bassa