

# Free running wheel

## RUR

## For loads up to 350kg

- Light industrial wheel for loads up to 350kg
- Ball bearing hub
- Materials:
  - Polyurethane covered wheel 85 Shore
  - Aluminium rim
  - Working temperature range: -30 to +80°C

For rough floors




### Advantages

- Smooth and quiet running
- Resists wear
- Very strong
- Recommended for its exceptional resistance and its long-term service
- Low risk of flat spots developing if the wheel is not used

### Applications

- Rough floors
- Can be used where metal chips, solvents, oil or grease is present



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	B	A	F	Max load (kg)	Price each 1 to 9
RUR80	80	40	12	41	180	17,79 €
RUR100	100	40	12	41	220	20,14 €
RUR125	125	40	15	41	260	21,97 €
RUR150	150	40	20	50	350	31,13 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



WS20

Binario Drylin® W, Binario



J66

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.90 a 2.80 Nm - a treni p...



HG6-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



CFF

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



CLSCLP

Forcella serie corta, Corta acciaio



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo



PRES4HR

Pressa manuale da banco, Pressione fino



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ

## Prodotti correlati



RURp

Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorre...



RURp

Rotella girevole con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra s...



RURp

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Poliuretano - Mozzo alluminio (U...



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...