

# Free running wheel

## RUR

### For loads up to 350kg

- Light industrial wheel for loads up to 350kg
- Ball bearing hub
- Materials:
  - Polyurethane covered wheel 85 Shore
  - Aluminium rim
  - Working temperature range: -30 to +80°C

For rough floors




### Advantages

- Smooth and quiet running
- Resists wear
- Very strong
- Recommended for its exceptional resistance and its long-term service
- Low risk of flat spots developing if the wheel is not used

### Applications

- Rough floors
- Can be used where metal chips, solvents, oil or grease is present



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	B	A	F	Max load (kg)	Price each 1 to 9
RUR80	80	40	12	41	180	17,79 €
RUR100	100	40	12	41	220	20,14 €
RUR125	125	40	15	41	260	21,97 €
RUR150	150	40	20	50	350	31,13 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



CF  
Perno folle, Standard -  
acciaio




CQA30  
Slitta di regolazione  
miniatura, 30



SVR30  
Martinetto a vite - Vite  
rotante, Con  
madrevite esterna



STRIP  
Spazzola strip,  
Lunghezza 3m



CAB  
Cavo di fissaggio,  
Acciaio galvanizzato




GE  
Chiusura a leva,  
Standard



WSS5s  
Gancio a S  
simmetrica, Inox



PO  
Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
cieco maschiato



VAB  
Vite a ricircolo di sfere  
al metro, Vite a sfere



CABma  
Manicotto ovale per  
cavo, Per la



BOX-CS  
Fascette di serraggio,  
Valigetta di fascette



BPL  
Sfera portante con  
flangia, Leggero

## Prodotti correlati



RURp  
Ruota fissa con  
piastra, Poliuretano -  
Mozzo alluminio (Ultra  
scorre...



RURp  
Rotella girevole con  
piastra, Poliuretano -  
Mozzo alluminio (Ultra  
scorre...



RURp  
Ruota girevole a  
doppio bloccaggio,  
Poliuretano - Mozzo  
alluminio (U...



RURt  
Ruota girevole a foro  
centrale, Poliuretano -  
Mozzo alluminio  
(Ultra...