


## Modulo 0,4-2,0

## Acciaio


Dentatura  
dritta



- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 1800mm o 400mm in base al modulo
- Intestata con lunghezze di 1m
- Materiali:
  - Modulo da 0,4 a 0,7 acciaio dolce
  - Modulo da 0,8 a 2,0 acciaio 60C40 o C35/C45
- Errore totale fino al modulo 0,7: 1mm/300mm
- Errore totale dal modulo 0,8: 0,1mm/300mm

### Opzione

- Altre lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Modulo	P	W	H	L	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 2
R0.4-400	0,4	11,60	6	12	400	✓	91,49 €
R0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	34,14 €
R0.8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	✓	179,63 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	✓	92,71 €
R1.25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	✓	161,08 €
RR1.5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	✓	147,23 €
RR2-1000	2	16,00	18	18	1000	✓	157,19 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CHM75

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



E30

Riduttore a rinvio angolare, da 1.50 a 9 Nm



RTN

Giunto Bowex®, a dentatura bombata, Nylon



NPTR

Morsetto, Regolabile



PTA80ssEB

Piede snodato con base stampata Ø80, Piede snodato



GFX

Giunto a dentatura bombata serie economica, Acciaio e poliammide



WBGV

Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



SVR30

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



PRF\_JL2

Panel accessories, Guarnizione - Ø 2mm



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello

## Prodotti correlati



SR

Crema di sezione stretta, Inox