


Modulo 0,4-2,0

Acciaio


Dentatura
dritta



- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 1800mm o 400mm in base al modulo
- Intestata con lunghezze di 1m
- Materiali:
 - Modulo da 0,4 a 0,7 acciaio dolce
 - Modulo da 0,8 a 2,0 acciaio 60C40 o C35/C45
- Errore totale fino al modulo 0,7: 1mm/300mm
- Errore totale dal modulo 0,8: 0,1mm/300mm

Opzione

- Altre lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Modulo	P	W	H	L	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 2
R0.4-400	0,4	11,60	6	12	400	✓	91,49 €
R0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	34,14 €
R0.8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	✓	179,63 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	✓	92,71 €
R1.25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	✓	161,08 €
RR1.5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	✓	147,23 €
RR2-1000	2	16,00	18	18	1000	✓	157,19 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI30

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



PRT

Corona girevole Iglidur®, Iglidur®, alluminio e inox



RFV63

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 152 Nm



PARF80

Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile Ø80



PSPD40

Manopola a pressione, PVC nero



SLBS

Pistoncino a molla, Tutto inox



ASM

Cuscinetto cilindrico, Polimero alimentare



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Acciaio



E20

Riduttore a rinvio angolare, da 0.60 a



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata,



BABTss

Perno autobloccante inox 303, Inox 303

Prodotti correlati



SR

Cremagliera sezione stretta, Inox