


Cuscinetto a sfere **inox** ABEC 3



SZZ

Con piastre di protezione

- Cuscinetto a sfere a contatto radiale
- Filà semplice di sfere
- Con 2 piastre di protezione (giunto ZZ)
- Tolleranza P6/ABEC3
- Materiale:
Inox AISI 440C
- Carichi statici e dinamici: circa il 70% di carico statico e dinamico dei cuscinetti in acciaio equivalenti
- Temperatura max. d'utilizzo : +80°C



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØA	ØD	E	Prezzo unit. da 1 a 5
S682ZZ	2	5	2,3	23,04 €
S683ZZ	3	7	3,0	17,23 €
S684ZZ	4	9	4,0	17,23 €
S685ZZ	5	11	5,0	16,30 €
S686ZZ	6	13	5,0	16,30 €
S687ZZ	7	14	5,0	17,30 €
S688ZZ	8	16	5,0	19,88 €
S608ZZ	8	22	7,0	35,35 €
S689ZZ	9	17	6,0	21,17 €
S6800ZZ	10	19	5,0	38,63 €
S6801ZZ	12	21	5,0	52,95 €
S6802ZZ	15	24	5,0	67,11 €
S6803ZZ	17	26	5,0	73,48 €
S6804ZZ	20	32	7,0	87,13 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SSB
Ingranaggio conico
inox, 1:1



BPM-Z
Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera. Corpo plastica
+ sf...



SHTP
Tavola lineare
Drylin®, Economica



UTKswrr
Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



SA_SAKH
Supporto per
manicotto, Chiuso -
carico leggero



KB_WW
Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



HTD5M_09
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



SH2
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



LRR
Chiavistello con perno
prismatico, Lucchetto



H4
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a



GLT3E-50
Guide telescopiche
acciaio, Estensione



GMK17_BR
Morsetto porta guide,
Conico singolo

Prodotti correlati



SF_ZZ
Cuscinetto radiale a
sfere, Inox



S_2RS
Cuscinetto radiale a
sfere, Inox



FUSS
Ghiera autofrenante
per cuscinetto, Ghiera
autofrenante -
rondella i...