


Cuscinetto a sfere **inox** ABEC 3



SZZ

Con piastre di protezione

- Cuscinetto a sfere a contatto radiale
- Filà semplice di sfere
- Con 2 piastre di protezione (giunto ZZ)
- Tolleranza P6/ABEC3
- Materiale:
Inox AISI 440C
- Carichi statici e dinamici: circa il 70% di carico statico e dinamico dei cuscinetti in acciaio equivalenti
- Temperatura max. d'utilizzo : +80°C




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØA	ØD	E	Prezzo unit. da 1 a 5
S682ZZ	2	5	2,3	23,04 €
S683ZZ	3	7	3,0	17,23 €
S684ZZ	4	9	4,0	17,23 €
S685ZZ	5	11	5,0	16,30 €
S686ZZ	6	13	5,0	16,30 €
S687ZZ	7	14	5,0	17,30 €
S688ZZ	8	16	5,0	19,88 €
S608ZZ	8	22	7,0	35,35 €
S689ZZ	9	17	6,0	21,17 €
S6800ZZ	10	19	5,0	38,63 €
S6801ZZ	12	21	5,0	52,95 €
S6802ZZ	15	24	5,0	67,11 €
S6803ZZ	17	26	5,0	73,48 €
S6804ZZ	20	32	7,0	87,13 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M1

Ruota per vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



RBNtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



DOMI30

Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30



DOMI80

Accessori di collegamento, Leva di serraggio



DOMI120

Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120 con contatore ...



BOX-INS-W

Inserto autofilettante, Box kit - Per legno



PW_PWG3

Ruota di precisione, Bronzo



PTA50ssEB

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



SVR20

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



BCM_MPBT

Spazzola cilindrica modulare, Filo poliesteri PBT

Prodotti correlati



SF_ZZ

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



S_2RS

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



FUSS

Ghiera autofrenante per cuscinetto, Ghiera autofrenante - rondella i...