

Supporto corto per manicotto aperto a sfere **ALL**

S20

Per manicotto KB-OP e TK-OP



- Per guida lineare
- Supporto aperto per manicotto aperto
- Consegnato senza manicotto
- Materiale:
Alluminio

Opzioni

- Non dimenticare il manicotto, vedere KB-OP,TK-OP

Vantaggi

- Ideale per uso su alberi lunghi sostenuti da supporti per limitare la flessione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Per albero Ød	ØD	H	C	A	A1 ±0,15
S2012	12	22	28,0	20	52	42
S2016	16	26	33,5	22	56	46
S2020	20	32	42,0	28	70	58
S2025	25	40	51,0	40	80	68
S2030	30	47	60,0	48	88	76
S2040	40	62	77,0	56	108	94
S2050	50	75	93,0	72	135	116

Codice	C1	H1 ±0,015	H2	W	A2	ØM	Prezzo unit. da 1 a 4
S2012	10	18	6	7,0	30	5,3	Su richiesta
S2016	11	22	7	9,4	34	5,3	43,53 €
S2020	14	25	8	10,0	40	6,4	45,49 €
S2025	20	30	10	12,5	50	6,4	59,49 €
S2030	24	35	10	12,5	58	6,4	80,71 €
S2040	28	45	12	16,8	74	8,4	101,86 €
S2050	36	50	12	21,0	96	10,5	143,35 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EBC
Dado cieco Hygienic Design®, Compatto



ZBconique
Ingranaggio conico in plastica, 1:1



PDM_PDV
Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic



CM_CO
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...




PRESSHR
Pressa manuale da banco, Pressione fino a 500kg



CHCSS
Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



SLBS
Pistoncino a molla, Tutto inox



RDERSS
Tenditore, a serraggio manuale inox



LACM_SS
Leva a camma inox, Femmina



CHM90
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 540 Nm



VQT
Chiusura ¼ di giro per bloccaggio, Manopola plastica o inox




RJUM05
Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Corto

Prodotti correlati



KB_OP
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



FTSN
Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



NSO
Supporto standard per manicotto aperto a sfere, Aperto - lungo



TK_UUOP
Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante Topball