# Pignone a catena


## Passo 4mm

Inox

- **Passo 4mm**
- diam. rullo 2.50mm
- Materiale: Inox 303

**Accessori**

- Catena codice **SUA-4** **(vol. 2 p.222)**







alesaggio, chiavetta **MODIFICABILE** foro maschiato, perno, altro...

**Il più piccolo**

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | Denti Z | ØP | ØD | ØM | ØA | Rilascio Ø x larghezza | Prezzo unit. da 1 a 5 S | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4-10 | 10 | 12,94 | 14,71 | 12 | 4 | 8,00 x 2,5 | 18,98 € | Su richiesta |
| S4-11 | 11 | 14,20 | 16,02 | 12 | 4 | 8,00 x 2,5 | 20,16 € | |
| S4-12 | 12 | 15,45 | 17,32 | 12 | 4 | 8,00 x 2,5 | 21,18 € | |
| S4-13 | 13 | 16,71 | 18,62 | 12 | 4 | 9,05 x 2,5 | 22,24 € | |
| S4-14 | 14 | 17,97 | 19,92 | 12 | 4 | 10,33 x 2,5 | 24,11 € | |
| S4-15 | 15 | 19,23 | 21,21 | 12 | 4 | 11,60 x 2,5 | 24,71 € | |
| S4-16 | 16 | 20,50 | 22,50 | 12 | 4 | - | 26,25 € | |
| S4-17 | 17 | 21,76 | 23,79 | 12 | 4 | - | 28,43 € | |
| S4-18 | 18 | 23,06 | 25,08 | 12 | 4 | - | 29,67 € | |
| S4-19 | 19 | 24,29 | 26,37 | 12 | 4 | - | 31,01 € | |
| S4-20 | 20 | 25,57 | 27,65 | 15 | 5 | - | 32,45 € | |
| S4-21 | 21 | 26,83 | 28,94 | 15 | 5 | - | 33,81 € | |
| S4-23 | 23 | 29,37 | 31,50 | 15 | 5 | - | 35,23 € | |
| S4-25 | 25 | 31,91 | 34,06 | 15 | 5 | - | 36,59 € | |
| S4-27 | 27 | 34,45 | 36,62 | 15 | 5 | - | 39,93 € | |
| S4-30 | 30 | 38,26 | 40,45 | 15 | 5 | - | 44,56 € | |
| S4-33 | 33 | 42,08 | 44,29 | 15 | 5 | - | 46,95 € | |
| S4-35 | 35 | 44,62 | 46,84 | 15 | 5 | - | 48,29 € | |
| S4-36 | 36 | 45,89 | 48,12 | 15 | 5 | - | 49,62 € | |
| S4-38 | 38 | 48,43 | 50,67 | 15 | 5 | - | 49,97 € | |
| S4-40 | 40 | 50,98 | 53,22 | 20 | 6 | - | 50,34 € | |
| S4-42 | 42 | 53,52 | 55,77 | 20 | 6 | - | 50,54 € | |
| S4-44 | 44 | 56,07 | 58,32 | 20 | 6 | - | 51,00 € | |
| S4-48 | 48 | 61,12 | 63,42 | 20 | 6 | - | 51,47 € | |
| S4-50 | 50 | 63,66 | 65,98 | 20 | 6 | - | 51,94 € | |
| S4-60 | 60 | 76,39 | 78,72 | 20 | 6 | - | 53,99 € | |
| S4-80 | 80 | 101,86 | 104,20 | 20 | 6 | - | 167,38 € | |

*Dimensioni in mm*

# Pignone a catena


## Acciaio C45

## DIN 04-1

## 6mm

**Serie economica**

- ***Passo 6mm* (DIN 04-1)**
- *Diam. rullo 4mm*
- *Matieriale:*
  *Acciaio C45 UNI7845*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*






### Accessori

- *Catena codice* ***SUA-6/M***
  **(vol. 2 *p.222*)**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Massa (kg) | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS6-10 | 10 | 19,42 | 21,70 | 13 | 6 | 10 | 0,01 | 2,02 € |
| PCS6-11 | 11 | 21,30 | 23,60 | 14 | 6 | 10 | 0,01 | 2,16 € |
| PCS6-12 | 12 | 23,18 | 25,40 | 16 | 6 | 10 | 0,02 | 3,38 € |
| PCS6-13 | 13 | 25,05 | 27,30 | 18 | 8 | 10 | 0,02 | 3,39 € |
| PCS6-14 | 14 | 26,96 | 29,20 | 20 | 8 | 10 | 0,03 | 3,32 € |
| PCS6-15 | 15 | 28,86 | 31,00 | 20 | 8 | 10 | 0,03 | 3,40 € |
| PCS6-16 | 16 | 30,76 | 33,00 | 20 | 8 | 13 | 0,03 | 3,41 € |
| PCS6-17 | 17 | 32,65 | 35,00 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | 3,36 € |
| PCS6-18 | 18 | 34,55 | 36,90 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | 3,36 € |
| PCS6-19 | 19 | 36,44 | 38,80 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | 3,33 € |
| PCS6-20 | 20 | 38,34 | 40,70 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | 3,31 € |
| PCS6-21 | 21 | 40,25 | 42,60 | 25 | 8 | 13 | 0,06 | 3,64 € |
| PCS6-22 | 22 | 42,16 | 44,50 | 25 | 8 | 13 | 0,06 | 4,04 € |
| PCS6-23 | 23 | 44,06 | 46,40 | 25 | 8 | 13 | 0,06 | 4,23 € |
| PCS6-24 | 24 | 45,96 | 48,30 | 25 | 8 | 13 | 0,07 | 4,33 € |
| PCS6-25 | 25 | 47,87 | 50,20 | 25 | 8 | 13 | 0,07 | 4,73 € |
| PCS6-27 | 27 | 51,67 | 54,00 | 30 | 8 | 15 | 0,10 | 5,02 € |
| PCS6-30 | 30 | 57,42 | 59,80 | 30 | 8 | 15 | 0,11 | 6,67 € |
| PCS6-33 | 33 | 63,11 | 65,50 | 30 | 8 | 15 | 0,12 | 7,17 € |
| PCS6-35 | 35 | 66,93 | 69,30 | 30 | 8 | 15 | 0,13 | 7,55 € |
| PCS6-36 | 36 | 68,84 | 71,20 | 30 | 8 | 15 | 0,13 | 8,16 € |
| PCS6-38 | 38 | 72,66 | 75,00 | 30 | 8 | 15 | 0,14 | 8,34 € |
| PCS6-40 | 40 | 76,47 | 78,90 | 30 | 8 | 15 | 0,15 | 9,08 € |
| PCS6-45 | 45 | 86,01 | 88,50 | 40 | 10 | 16 | 0,46 | 11,41 € |
| PCS6-48 | 48 | 91,74 | 94,20 | 62 | 12 | 18 | 0,48 | 11,79 € |
| PCS6-50 | 50 | 95,55 | 98,00 | 50 | 12 | 20 | 0,49 | 11,81 € |
| PCS6-57 | 57 | 108,93 | 111,40 | 50 | 12 | 20 | 0,53 | 13,13 € |
| PCS6-76 | 76 | 145,19 | 147,60 | 60 | 12 | 20 | 1,58 | 25,90 € |

*Dimensioni in mm*

# Pignone a catena

Acc € Eco DIN


## DIN05B-1 8mm

## Acciaio C45

**Serie economica**

- ***Passo 8mm* (DIN 05B-1)**
- *Diam. rullo 5mm*
- *Materiale:*
  *Acciaio C45 UNI7845*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*






### Accessori

- *Catena codice* **SBR-8/M**
  **(vol. 2 p.222)**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Massa (kg) | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS8-8 | 8 | 20,90 | 24,0 | 13 | 6 | 12 | 0,01 | 1,93 € |
| PCS8-9 | 9 | 23,39 | 26,6 | 15 | 6 | 12 | 0,02 | 1,92 € |
| PCS8-10 | 10 | 25,89 | 29,2 | 17 | 8 | 12 | 0,02 | 2,03 € |
| PCS8-11 | 11 | 28,39 | 31,7 | 18 | 8 | 13 | 0,03 | 2,15 € |
| PCS8-12 | 12 | 30,91 | 34,2 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | 3,09 € |
| PCS8-13 | 13 | 33,42 | 36,7 | 23 | 8 | 13 | 0,05 | 3,13 € |
| PCS8-14 | 14 | 35,95 | 39,2 | 25 | 8 | 13 | 0,05 | 3,27 € |
| PCS8-15 | 15 | 38,48 | 41,7 | 28 | 8 | 13 | 0,07 | 3,50 € |
| PCS8-16 | 16 | 41,01 | 44,3 | 30 | 8 | 14 | 0,08 | 3,49 € |
| PCS8-17 | 17 | 43,53 | 46,8 | 30 | 8 | 14 | 0,09 | 3,64 € |
| PCS8-18 | 18 | 46,07 | 49,3 | 30 | 8 | 14 | 0,09 | 4,21 € |
| PCS8-19 | 19 | 48,61 | 51,9 | 30 | 8 | 14 | 0,09 | 4,20 € |
| PCS8-20 | 20 | 51,14 | 54,4 | 30 | 8 | 14 | 0,10 | 4,19 € |
| PCS8-21 | 21 | 53,68 | 57,0 | 35 | 8 | 14 | 0,12 | 4,28 € |
| PCS8-23 | 23 | 58,75 | 62,0 | 35 | 8 | 14 | 0,13 | 4,47 € |
| PCS8-25 | 25 | 63,83 | 67,5 | 35 | 8 | 14 | 0,15 | 4,93 € |
| PCS8-27 | 27 | 68,91 | 72,2 | 40 | 10 | 16 | 0,20 | 5,17 € |
| PCS8-30 | 30 | 76,53 | 79,8 | 40 | 10 | 16 | 0,22 | 7,08 € |
| PCS8-33 | 33 | 84,16 | 87,5 | 40 | 10 | 16 | 0,24 | 7,61 € |
| PCS8-35 | 35 | 89,25 | 92,5 | 40 | 10 | 16 | 0,25 | 8,33 € |
| PCS8-36 | 36 | 91,79 | 95,0 | 40 | 10 | 16 | 0,26 | 8,70 € |
| PCS8-38 | 38 | 96,88 | 100,2 | 40 | 10 | 16 | 0,28 | 9,64 € |
| PCS8-39 | 39 | 99,42 | 102,7 | 40 | 10 | 16 | 0,29 | 9,51 € |
| PCS8-40 | 40 | 101,97 | 105,3 | 40 | 10 | 16 | 0,58 | 10,84 € |
| PCS8-45 | 45 | 114,69 | 118,0 | 60 | 12 | 20 | 0,67 | 14,23 € |
| PCS8-48 | 48 | 122,32 | 125,6 | 60 | 12 | 20 | 0,63 | 16,78 € |
| PCS8-50 | 50 | 127,41 | 130,7 | 60 | 12 | 20 | 1,00 | 16,54 € |

*Dimensioni in mm*

# Pignone a catena


## Acciaio C45

## Passo 1/4”

**Serie economica**

- ***Passo 1/4” (6,35mm)***
- *Diam. rullo 3,3mm*
- *Matieriale:*
  *Acciaio C45 UNI7845*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

*-**Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*






### Accessori

- *Catena codice **SUA-250/M***
  **(vol. 2 p.222)**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Massa (kg) | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS25-8 | 8 | 16,58 | 19,4 | 10 | 6 | 12 | 0,01 | 2,24 € |
| PCS25-9 | 9 | 18,56 | 21,4 | 11,5 | 6 | 12 | 0,01 | 2,25 € |
| PCS25-10 | 10 | 20,55 | 23,3 | 13 | 6 | 12 | 0,02 | 2,36 € |
| PCS25-11 | 11 | 22,54 | 25,3 | 15 | 8 | 13 | 0,02 | 3,06 € |
| PCS25-12 | 12 | 24,53 | 27,3 | 17 | 8 | 13 | 0,02 | 3,52 € |
| PCS25-13 | 13 | 26,53 | 29,3 | 17 | 8 | 13 | 0,03 | 3,51 € |
| PCS25-14 | 14 | 28,53 | 31,3 | 17 | 8 | 13 | 0,03 | 3,72 € |
| PCS25-15 | 15 | 30,53 | 33,3 | 20 | 8 | 13 | 0,04 | 3,96 € |
| PCS25-16 | 16 | 32,55 | 35,3 | 22 | 8 | 14 | 0,05 | 3,94 € |
| PCS25-17 | 17 | 34,55 | 37,3 | 22 | 8 | 14 | 0,05 | 4,00 € |
| PCS25-18 | 18 | 36,56 | 39,4 | 25 | 8 | 14 | 0,06 | 4,14 € |
| PCS25-19 | 19 | 38,58 | 41,4 | 25 | 8 | 14 | 0,06 | 4,24 € |
| PCS25-20 | 20 | 40,58 | 43,4 | 25 | 8 | 14 | 0,06 | 4,34 € |
| PCS25-21 | 21 | 42,60 | 45,4 | 30 | 8 | 14 | 0,08 | 4,67 € |
| PCS25-25 | 25 | 50,66 | 53,5 | 30 | 8 | 14 | 0,10 | 5,63 € |
| PCS25-28 | 28 | 56,71 | 59,5 | 30 | 8 | 16 | 0,12 | 7,13 € |
| PCS25-29 | 29 | 58,73 | 61,5 | 30 | 8 | 16 | 0,12 | 7,53 € |
| PCS25-30 | 30 | 60,75 | 63,6 | 30 | 8 | 16 | 0,13 | 7,59 € |
| PCS25-32 | 32 | 64,78 | 67,6 | 30 | 8 | 16 | 0,13 | 8,81 € |
| PCS25-33 | 33 | 66,80 | 69,6 | 30 | 8 | 16 | 0,14 | 9,20 € |
| PCS25-34 | 34 | 68,82 | 71,6 | 30 | 8 | 16 | 0,17 | 9,31 € |
| PCS25-35 | 35 | 70,84 | 73,6 | 30 | 8 | 16 | 0,17 | 9,74 € |
| PCS25-36 | 36 | 72,85 | 75,6 | 30 | 8 | 16 | 0,15 | 10,22 € |
| PCS25-37 | 37 | 74,87 | 77,7 | 30 | 8 | 16 | 0,18 | 11,98 € |
| PCS25-38 | 38 | 76,89 | 79,7 | 30 | 8 | 16 | 0,16 | 13,22 € |
| PCS25-39 | 39 | 78,91 | 81,7 | 30 | 8 | 16 | 0,19 | 14,43 € |
| PCS25-40 | 40 | 80,93 | 83,7 | 30 | 8 | 16 | 0,17 | 15,81 € |


*Dimensioni in mm*

# Pignone a catena DIN 06B-1

## Passo 3/8"

Acciaio

PCS




- **Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)**
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale:
  Acciaio C43
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione

### Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- ***Realizzazioni su misura***

### Accessori

- Catena codice **SBR-375** **(vol. 2 p.222)**

**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS37-8 | 8 | 24,89 | 28,0 | 15 | 8 | 22 | ✔ | 2,00 € |
| PCS37-9 | 9 | 27,85 | 31,0 | 18 | 8 | 22 | ✔ | 2,16 € |
| PCS37-10 | 10 | 30,82 | 34,0 | 20 | 8 | 22 | ✔ | 2,13 € |
| PCS37-12 | 12 | 36,80 | 40,0 | 25 | 8 | 25 | ✔ | 3,21 € |
| PCS37-13 | 13 | 39,80 | 43,0 | 28 | 10 | 25 | ✔ | 3,42 € |
| PCS37-14 | 14 | 42,80 | 46,3 | 31 | 10 | 25 | ✔ | 3,84 € |
| PCS37-15 | 15 | 45,81 | 49,3 | 34 | 10 | 25 | ✔ | 3,88 € |
| PCS37-16 | 16 | 48,82 | 52,3 | 37 | 10 | 28 | ✔ | 4,46 € |
| PCS37-17 | 17 | 51,83 | 55,3 | 40 | 10 | 28 | ✔ | 5,04 € |
| PCS37-18 | 18 | 54,85 | 58,3 | 43 | 10 | 28 | ✔ | 5,19 € |
| PCS37-20 | 20 | 60,89 | 64,3 | 46 | 10 | 28 | ✔ | 5,97 € |
| PCS37-21 | 21 | 63,91 | 68,0 | 48 | 12 | 28 | ✔ | 6,05 € |
| PCS37-22 | 22 | 66,93 | 71,0 | 50 | 12 | 28 | ✔ | 6,81 € |
| PCS37-23 | 23 | 69,95 | 73,5 | 52 | 12 | 28 | - | 7,39 € |
| PCS37-24 | 24 | 72,97 | 77,0 | 54 | 12 | 28 | ✔ | 7,86 € |
| PCS37-25 | 25 | 76,00 | 80,0 | 57 | 12 | 28 | ✔ | 8,59 € |
| PCS37-26 | 26 | 79,02 | 83,0 | 60 | 12 | 28 | ✔ | 8,72 € |
| PCS37-27 | 27 | 82,04 | 86,0 | 60 | 12 | 28 | ✔ | 8,97 € |
| PCS37-28 | 28 | 85,07 | 89,0 | 60 | 12 | 28 | - | 9,15 € |
| PCS37-29 | 29 | 88,09 | 92,0 | 60 | 12 | 28 | - | 9,69 € |
| PCS37-30 | 30 | 91,12 | 94,7 | 60 | 12 | 28 | ✔ | 10,14 € |
| PCS37-32 | 32 | 97,17 | 101,3 | 65 | 14 | 30 | ✔ | 11,95 € |
| PCS37-33 | 33 | 100,20 | 104,3 | 65 | 14 | 30 | - | 12,74 € |
| PCS37-34 | 34 | 103,23 | 107,3 | 65 | 14 | 30 | ✔ | 12,71 € |
| PCS37-35 | 35 | 106,26 | 110,4 | 65 | 14 | 30 | - | 13,59 € |
| PCS37-36 | 36 | 109,29 | 113,4 | 70 | 14 | 30 | - | 14,15 € |
| PCS37-38 | 38 | 115,34 | 119,5 | 70 | 14 | 30 | - | 14,72 € |
| PCS37-40 | 40 | 121,40 | 125,5 | 70 | 14 | 30 | ✔ | 15,16 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Pignone a catena inox

## Inox 304

## DIN 06B-1

## 3/8"

- **Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)**
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale: Inox AISI 304
- **Componenti non modificabili a nostra cura**
- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione





### Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Realizzazioni su misura**

### Accessori

- Catena codice **SBS-375** **(vol. 2 p.224)**




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | Su richiesta |

| Codice | Denti Z | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS37-12/SS | 12 | 36,80 | 40,0 | 25 | 8 | 25 | ✔ | 16,24 € |
| PCS37-13/SS | 13 | 39,80 | 43,0 | 28 | 10 | 25 | ✔ | 16,93 € |
| PCS37-15/SS | 15 | 45,81 | 49,3 | 34 | 10 | 25 | ✔ | 18,59 € |
| PCS37-16/SS | 16 | 48,82 | 52,3 | 37 | 10 | 28 | ✔ | 22,70 € |
| PCS37-17/SS | 17 | 51,83 | 55,3 | 40 | 10 | 28 | ✔ | 24,22 € |
| PCS37-18/SS | 18 | 54,85 | 58,3 | 43 | 10 | 28 | ✔ | 25,23 € |
| PCS37-19/SS | 19 | 57,87 | 61,3 | 46 | 10 | 28 | - | 25,69 € |
| PCS37-20/SS | 20 | 60,89 | 64,3 | 46 | 10 | 28 | ✔ | 27,23 € |
| PCS37-21/SS | 21 | 63,91 | 68,0 | 48 | 12 | 28 | - | 25,16 € |
| PCS37-23/SS | 23 | 69,95 | 73,5 | 52 | 12 | 28 | - | 30,55 € |
| PCS37-25/SS | 25 | 76,00 | 80,0 | 57 | 12 | 28 | ✔ | 33,59 € |
| PCS37-30/SS | 30 | 91,12 | 94,7 | 60 | 12 | 30 | ✔ | 41,49 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Pignone a catena

Acc € Eco DIN

## DIN 08B-1
# 1/2"


## Acciaio C43

**Serie economica**



- **Passo 1/2" (12,7mm) (DIN 08B-1)**
- *Diam. rullo 8.51mm*
- *Materiale:*
  *Acciaio C43*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*

**PCS**






## Opzioni

- *Passo americano (ASA) su richiesta*
- ***Realizzazioni su misura***

## Accessori

- *Catena codice* **SBR-500**
  **(vol. 2 p.222)**

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS50-8 | 8 | 33,18 | 37,2 | 20 | 10 | 25 | ✔ | 2,31 € |
| PCS50-9 | 9 | 37,13 | 41,0 | 24 | 10 | 25 | ✔ | 3,47 € |
| PCS50-10 | 10 | 41,10 | 45,2 | 26 | 10 | 25 | ✔ | 4,02 € |
| PCS50-12 | 12 | 49,07 | 53,0 | 33 | 10 | 28 | ✔ | 5,35 € |
| PCS50-15 | 15 | 61,09 | 65,5 | 45 | 10 | 28 | ✔ | 6,76 € |
| PCS50-16 | 16 | 65,10 | 69,5 | 50 | 12 | 28 | ✔ | 7,49 € |
| PCS50-18 | 18 | 73,14 | 77,8 | 56 | 12 | 28 | ✔ | 8,11 € |
| PCS50-20 | 20 | 81,19 | 85,8 | 64 | 12 | 28 | ✔ | 10,48 € |
| PCS50-21 | 21 | 85,22 | 89,7 | 68 | 14 | 28 | ✔ | 11,11 € |
| PCS50-22 | 22 | 89,24 | 93,8 | 70 | 14 | 28 | ✔ | 11,48 € |
| PCS50-23 | 23 | 93,27 | 98,2 | 70 | 14 | 28 | - | 11,90 € |
| PCS50-24 | 24 | 97,29 | 101,8 | 70 | 14 | 28 | ✔ | 12,66 € |
| PCS50-25 | 25 | 101,33 | 105,8 | 70 | 14 | 28 | ✔ | 12,91 € |
| PCS50-26 | 26 | 105,36 | 110,0 | 70 | 16 | 30 | ✔ | 13,74 € |
| PCS50-27 | 27 | 109,40 | 114,0 | 70 | 16 | 30 | - | 13,93 € |
| PCS50-28 | 28 | 113,42 | 118,0 | 70 | 16 | 30 | ✔ | 14,28 € |
| PCS50-29 | 29 | 117,46 | 122,0 | 80 | 16 | 30 | - | 16,18 € |
| PCS50-30 | 30 | 121,50 | 126,1 | 80 | 16 | 30 | ✔ | 18,00 € |
| PCS50-31 | 31 | 125,54 | 130,2 | 90 | 16 | 30 | - | 18,92 € |
| PCS50-32 | 32 | 129,56 | 134,3 | 90 | 16 | 30 | - | 19,18 € |
| PCS50-33 | 33 | 133,60 | 138,4 | 90 | 16 | 30 | - | 19,39 € |
| PCS50-34 | 34 | 137,64 | 142,6 | 90 | 16 | 30 | - | 21,75 € |
| PCS50-35 | 35 | 141,68 | 146,7 | 90 | 16 | 30 | - | 22,37 € |
| PCS50-36 | 36 | 145,72 | 151,0 | 90 | 20 | 35 | ✔ | 24,79 € |
| PCS50-37 | 37 | 149,76 | 154,6 | 90 | 20 | 35 | - | 25,47 € |
| PCS50-38 | 38 | 153,80 | 158,6 | 90 | 20 | 35 | - | 25,63 € |
| PCS50-39 | 39 | 157,83 | 162,7 | 90 | 20 | 35 | - | 26,91 € |
| PCS50-40 | 40 | 161,87 | 166,8 | 90 | 20 | 35 | ✔ | 27,43 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Pignone a catena inox

## Inox 304

## DIN 08B-1

## 1/2"



- **Passo 1/2" (12,7mm) (DIN 08B-1)**
- Diam. rullo 8.51mm
- Materiale:
  Inox AISI 304
- **Componenti non modificabili a nostra cura**
- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione





### Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Realizzazioni su misura**

### Accessori

- Catena codice **SBS-500** **(vol. 2 p.224)**




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | Su richiesta |

| Codice | Denti Z | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS50-12/SS | 12 | 49,07 | 53,0 | 33 | 10 | 28 | ✔ | 20,44 € |
| PCS50-13/SS | 13 | 53,06 | 57,4 | 37 | 10 | 28 | ✔ | 22,75 € |
| PCS50-15/SS | 15 | 61,09 | 65,5 | 45 | 10 | 28 | ✔ | 25,91 € |
| PCS50-16/SS | 16 | 65,10 | 69,5 | 50 | 12 | 28 | - | 27,20 € |
| PCS50-17/SS | 17 | 69,11 | 73,6 | 52 | 12 | 28 | ✔ | 29,60 € |
| PCS50-18/SS | 18 | 73,14 | 77,8 | 56 | 12 | 28 | - | 34,05 € |
| PCS50-19/SS | 19 | 77,16 | 81,7 | 60 | 12 | 28 | ✔ | 36,12 € |
| PCS50-20/SS | 20 | 81,19 | 85,8 | 64 | 12 | 28 | ✔ | 39,95 € |
| PCS50-21/SS | 21 | 85,22 | 89,7 | 68 | 14 | 28 | - | 44,07 € |
| PCS50-23/SS | 23 | 93,27 | 98,2 | 70 | 14 | 28 | - | 49,55 € |
| PCS50-25/SS | 25 | 101,33 | 105,8 | 70 | 14 | 28 | ✔ | 59,14 € |
| PCS50-30/SS | 30 | 121,50 | 126,1 | 80 | 16 | 30 | - | 88,13 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Pignone a catena

Acc € Eco DIN


## DIN 10B-1
## 5/8"

### Acciaio C43



- **Passo 5/8" (15,875mm) (DIN 10B-1)**
- *Diam. rullo 10.16mm*
- *Materiale:*
  *Acciaio C43*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*

PCS






### Opzioni

- *Passo americano (ASA) su richiesta*
- ***Realizzazioni su misura***

### Accessori

- *Catena codice* **SBR-625** **(vol. 2 p.222)**

**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS62-8 | 8 | 41,48 | 47,0 | 25 | 10 | 25 | ✔ | 3,88 € |
| PCS62-9 | 9 | 46,42 | 52,6 | 30 | 10 | 25 | - | 4,41 € |
| PCS62-10 | 10 | 51,37 | 57,5 | 35 | 10 | 25 | ✔ | 5,26 € |
| PCS62-13 | 13 | 66,32 | 73,0 | 47 | 12 | 30 | ✔ | 8,34 € |
| PCS62-15 | 15 | 76,36 | 83,0 | 57 | 12 | 30 | ✔ | 9,65 € |
| PCS62-16 | 16 | 81,37 | 88,0 | 60 | 14 | 30 | ✔ | 10,92 € |
| PCS62-17 | 17 | 86,39 | 93,0 | 60 | 14 | 30 | ✔ | 11,61 € |
| PCS62-18 | 18 | 91,42 | 98,3 | 70 | 14 | 30 | ✔ | 14,23 € |
| PCS62-20 | 20 | 101,49 | 108,4 | 75 | 14 | 30 | ✔ | 14,47 € |
| PCS62-21 | 21 | 106,52 | 113,4 | 75 | 16 | 30 | ✔ | 15,01 € |
| PCS62-22 | 22 | 111,55 | 118,0 | 80 | 16 | 30 | - | 16,07 € |
| PCS62-23 | 23 | 116,58 | 123,4 | 80 | 16 | 30 | - | 16,76 € |
| PCS62-24 | 24 | 121,62 | 128,3 | 80 | 16 | 30 | - | 17,43 € |
| PCS62-25 | 25 | 126,66 | 134,0 | 80 | 16 | 30 | - | 18,70 € |
| PCS62-26 | 26 | 131,70 | 139,0 | 85 | 20 | 35 | - | 22,23 € |
| PCS62-27 | 27 | 136,75 | 144,0 | 85 | 20 | 35 | - | 24,00 € |
| PCS62-28 | 28 | 141,78 | 148,7 | 90 | 20 | 35 | - | 24,98 € |
| PCS62-29 | 29 | 146,83 | 153,8 | 90 | 20 | 35 | - | 26,39 € |
| PCS62-30 | 30 | 151,87 | 158,8 | 90 | 20 | 35 | ✔ | 27,52 € |
| PCS62-31 | 31 | 156,92 | 163,9 | 95 | 20 | 35 | - | 29,40 € |
| PCS62-32 | 32 | 161,95 | 168,9 | 95 | 20 | 35 | - | 30,84 € |
| PCS62-33 | 33 | 167,00 | 174,5 | 95 | 20 | 35 | - | 31,84 € |
| PCS62-34 | 34 | 172,05 | 179,0 | 95 | 20 | 35 | - | 30,98 € |
| PCS62-35 | 35 | 177,10 | 184,1 | 95 | 20 | 35 | - | 31,58 € |
| PCS62-38 | 38 | 192,24 | 199,2 | 100 | 20 | 35 | - | 38,54 € |
| PCS62-39 | 39 | 197,29 | 204,2 | 100 | 20 | 35 | - | 40,35 € |
| PCS62-40 | 40 | 202,34 | 209,3 | 100 | 20 | 35 | ✔ | 41,45 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Pignone a catena inox

## Inox 304



## DIN 10B-1
## 5/8"

- **Passo 5/8" (15,875mm) (DIN 10B-1)**
- Diam. rullo 10.16mm
- Materiale:
  Inox AISI 304
- **Componenti non modificabili a nostra cura**
- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione.





### Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Realizzazioni su misura**

### Accessori

- Catena codice **SBS-625** **(vol. 2 p.224)**




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | Su richiesta |

| Codice | Denti Z | ØP | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | E | Prezzo unit. da 1 a 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS62-12/SS | 12 | 61,34 | 68,0 | 42 | 12 | 30 | 29,13 € |
| PCS62-13/SS | 13 | 66,32 | 73,0 | 47 | 12 | 30 | 31,60 € |
| PCS62-15/SS | 15 | 76,36 | 83,0 | 57 | 12 | 30 | 38,89 € |
| PCS62-16/SS | 16 | 81,37 | 88,0 | 60 | 14 | 30 | 43,62 € |
| PCS62-17/SS | 17 | 86,39 | 93,0 | 60 | 14 | 30 | 46,52 € |
| PCS62-18/SS | 18 | 91,42 | 98,3 | 70 | 14 | 30 | 58,24 € |
| PCS62-19/SS | 19 | 96,45 | 103,3 | 70 | 14 | 30 | 59,08 € |
| PCS62-20/SS | 20 | 101,49 | 108,4 | 75 | 14 | 30 | 68,26 € |
| PCS62-21/SS | 21 | 106,52 | 113,4 | 75 | 16 | 30 | 65,79 € |
| PCS62-23/SS | 23 | 116,58 | 123,4 | 80 | 16 | 30 | 82,38 € |
| PCS62-25/SS | 25 | 126,66 | 134,0 | 80 | 16 | 30 | 98,02 € |
| PCS62-30/SS | 30 | 151,87 | 158,8 | 90 | 20 | 35 | 117,53 € |

*Dimensioni in mm*