




- **Supporto chiuso**
- Per guida lineare
- **SA:** Supporto singolo
- **SAKH:** Supporto e manicotto serie leggera a sfere KH con guarnizione di tenuta
- Materiale: alluminio anodizzato

Accessori

- Alberi temprati rettificati **Z-A, Z-B**
- Supporto estremità per albero **FGWA, SFWR**



SA: supporto singolo SAKH: supporto + manicotto KH



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice Supporto singolo	Codice Gruppo supporto+manicotto	Per albero Ød	ØD	A	C	H	A1 +/-0,15	C1
SA12	SAKH-12-LL	12	19	40	28	33	29	14
SA16	SAKH-16-LL	16	24	45	30	38	34	15
SA20	SAKH-20-LL	20	28	53	30	45	40	15
SA25	SAKH-25-LL	25	35	62	40	54	48	20
SA30	SAKH-30-LL	30	40	67	50	60	53	25
SA40	SAKH-40-LL	40	52	87	60	76	69	30
SA50	SAKH-50-LL	50	62	103	70	92	82	35

Codice Supporto singolo	Codice Gruppo supporto+manicotto	H1 +0,010 -0,02	H2	H3	ØM	Ød1	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4 Supporto singolo	Prezzo unit. da 1 a 4 Gruppo supporto+manicotto
SA12	SAKH-12-LL	17	11	16	M5	4,3	✓	35,41 €	50,27 €
SA16	SAKH-16-LL	19	11	18	M5	4,3	✓	37,01 €	56,11 €
SA20	SAKH-20-LL	23	13	22	M6	5,3	✓	41,25 €	62,45 €
SA25	SAKH-25-LL	27	18	26	M8	6,6	✓	51,87 €	75,16 €
SA30	SAKH-30-LL	30	18	29	M8	6,6	✓	67,74 €	99,55 €
SA40	SAKH-40-LL	39	22	38	M10	8,4	-	100,61 €	147,24 €
SA50	SAKH-50-LL	47	26	46	M12	10,5	-	132,42 €	190,71 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



STRIP1000

Spazzola strip, Lunghezza 1m



RFK48C

Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



INS

Boccola autoflettante acciaio, acciaio



CHM75

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm



CDC

Molla di compressione conica, Conica



DCG

Ventosa, Gomma naturale



HSE-HSB

Distanziatore esagonale, Ottone



P70

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm



AC144

Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 298 Nm



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1

Prodotti correlati



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato